Съединение
NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Номер на част: 8104285

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Закрепване на шлауха чрез стягащо съединение
Конструкция	права форма
Размер	ø 8 mm
Връзка за флуиди	UNF1/4-28
Връзка за флуид 2	за шлаух с външен Ø 1,6 mm (1/16")
Флуид	Течни флуиди Газообразни флуиди
Указание за флуида	Съблюдаване на устойчивостта на материалите, които са в контакт с флуида
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 бар...6 бар -10.875 psi...87 psi
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Принцип на уплътняване	твърд
Монтажно положение	произволно
Номинален въртящ момент на затягане	15 NCM
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 15 %
Тегло на продукта	0.53 g
материали в контак с флуида	PP
Материал резбова шийка	Подсилен с POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за използване	Вж. Applikation note (налична в портала за поддръжка на festo.com)