


Magneetventiel MN2H-5/3B-D-01-230AC

Artikelnummer: 161906

FESTO

volgens ISO 15407-1, met magneetspoelen en manuele bediening, zonder stekker.

Einde productie. Leverbaar tot 2009.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventiel functie | 5/3 belucht |
| Soort bediening | elektrisch |
| Breedte | 26 mm |
| Normaal nominaal debiet | 1.000 l/min |
| Werkdruk | 3 ... 10 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 8 mm |
| Rastermaat | 27 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Handbediening | met toebehoren vergrendelbaar |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurlichtverzorging | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Schakeltijd uit | 52 ms |
| Schakeltijd in | 23 ms |
| Spoelkarakteristieken | 230 V AC: 60 Hz, schakelvermogen: 2 VA |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 50 °C |
| Productgewicht | 340 g |
| Elektrische aansluiting | Stekker volgens DIN 43650 Vorm C |
| Soort bevestiging | met doorgaande boring |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Pneumatische aansluiting 3 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Pneumatische aansluiting 4 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Pneumatische aansluiting 5 | Aansluitplaat grootte 26 mm volgens ISO 15407-1 aansluitblok grootte 01 volgens VDMA 24563 |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitsgiet aluminium |