

Kontroler CMXR-C2

Broj artikla: 567869


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Modular robotic controller with Codesys V2.3](#)

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2017. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Težina proizvoda	1.270 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Relativna vlažnost vazduha	10 - 95 %
Fieldbus spojnica	2 x CANopen Master
Maks. brzina prenosa Fieldbusa	1 Mbit/s
Priključak sabirnice	Utikači 9-polno Sub-D
Kontroler vrste pogona	Automatski pogon Ručni pogon
Pogonski napon	24 VDC +25% / -20%
Prikazi statusa	7-segmentna indikacija LED zeleni = snaga
Ethernet, broj	1
Ethernet, podržani protokoli	TCP/IP
CPU podaci	256 MB SDRAM 512 KB SRAM Procesor 600 MHz
USB-interface	USB 2.0
Utična mesta	1 x Ethernet-opcijski modul 1 x CAN-opcijski modul 1 x serijski modul interfecea 1x Compact Flash tip 1
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje osetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Klasa zaštite	III
Primljena snaga 24 V	30 W
Memorijska kartica	Compact Flash 256 MB
Uređaj za rukovanje	Ručni uređaj za upravljanje
Ukupan broj osovina	9
Podela osa	3 osnovne ose

Svojstvo	Vrednost
	3 ose zgolba 3 pomočne ose
Metode aktiviranja	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Podržane kinematike	2-osni portali X-Z / Y-Z / X-Y 3-osni portali X-Y-Z Proizvoljna interpolacija Paralelni kinematički robot
Koordinatni sistemi	Osne koordinate (Joint) Kartezijeve koordinate (globalno) Koordinate alata (Tool)
Proširenja	Maks. 12 kartica za proširenje Digitalne karte Ul/Izl Analogne karte Ul/Izl Karta enkodera PROFIBUS-DP-Slave
Softver programiranja	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool) Namenski utikač
Jezik programiranja	Tekstualni makro-jezik Festo Teach Language (FTL)
Organizacija programa	sa FTL programima
Komandni komplet	Matematičke funkcije
Maks. broj komandi	oko 10000
Podrška konfiguracije	FCT (Festo Configuration Tool) Namenski utikač
Kontrolni elementi	CTRL taster