

# 電磁閥

## CPPSC1-M1H-M-P-Q3



料號: 527330

將停止供貨的產品

用於閩島 CPA-SC, QS快插接頭在上方, 具插入連接.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### 技術參數

| 特性              | 值                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 閥功能             | 5/2 單穩態                       |
| 驅動類型            | 電動                            |
| 標準額定流量          | 140 l/min                     |
| 操作壓力            | -0.9 ... 10 bar               |
| 設計結構            | 活塞滑塊                          |
| 復位類型            | 空氣彈簧                          |
| 防護等級            | IP20                          |
| 授權              | c UL us - Recognized (OL)     |
| 排氣功能            | 可節流                           |
| 密封原理            | 軟性                            |
| 裝配位置            | 任何                            |
| 手動控制            | 位置鎖定<br>推力                    |
| 嚮導類型            | 由嚮導控制                         |
| 流量方向            | 可反向                           |
| 切換位置指示器         | 是                             |
| 嚮導壓力            | 3 ... 8 bar                   |
| b 值             | 0.42                          |
| C 值             | 0.573 l/sbar                  |
| 關閉時間            | 20 ms                         |
| 開啟時間            | 10 ms                         |
| 線圈的特性參數         | 24V DC: 1W                    |
| 操作介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質     | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則                |
| 耐腐蝕等級 CRC       | 1                             |
| 介質溫度            | -5 ... 50 °C                  |
| 聲壓等級            | 95 dB(A)                      |
| 嚮導介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度            | -5 ... 50 °C                  |
| 產品重量            | 40 g                          |
| 電氣連接            | 3-pin<br>插頭                   |
| 安裝類型            | 具通孔                           |
| 氣壓連接, 氣口 1      | 底座                            |
| 氣壓連接, 氣口 2      | QS-3                          |
| 氣壓連接, 氣口 3      | 底座                            |
| 氣壓連接, 氣口 4      | QS-3                          |
| 氣壓連接, 氣口 5      | 底座                            |
| 密封件的材料訊息        | FPM<br>HNBR<br>NBR            |
| 外殼的材料訊息         | 壓鑄鋁                           |