


# Valdikliai CMXR-C1

Gaminio numeris: 552095  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Modular robotic controller.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Montavimo tipas	su bėgeliu
Produkto svoris	580 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Apsaugos klasė	IP20
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Fieldbus sujungimas	2 x CANopen Master
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	1 Mbit/s
Magistralės jungtis	Kištukas 9 galvučių Sub-D
Valdiklio darbinis režimas	Rankinis valdymas
Nominali įtampa	24 VDC +20% / -15%
Būsenų indikavimas	7- segmentų displejus LED žalia = galingumas
Eternetas, kiekis	1
Eternetas, palaikomi protokolai	TCP/IP
CPU Duomenys	64 MB DRAM 400 MHz procesorius
USB prieiga	USB 1.1
Pajungimo lizdai	1x Ethernet- modulis 1x CAN- modulis 1 x nuoseklios sąsajos modulis 1x Atminties kortelės tipas 1
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Saugumo klasė	III
Energijos sąnaudos 24 V	14 W
Atminties kortelė	Compact Flash >= 128 MB
Valdymo modulis	Rankinis prietaisas
Bendras ašių skaičius	6
Ašių skyrius	3 bazinės tiesinės pavaros 1 pavara riešas 3 pagalbinės tiesinės pavaros

Savybės	Reikšmė
Valdymo metodai	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Išsverta kinematika	2-tiesinės pavaros - Portalai X-Z / Y-Z / X-Y 3-linijinių pavarų Portalai X-Y-Z Bet kokia interpoliacija Erdvinė svirtinė kinematika
Koordinatinių sistemų	Ašinės koordinatės (susietos) Žemėlapių koordinatės (pasaulinės) Gamybos koordinatės
Išplėtimas	Max. 8 plėtimo kortelės Skaitmeninės įvesties ir išvesties kortelės Analoginės įvesties ir išvesties kortelės Koduotojo-kortelė PROFIBUS-DP-Slave
Programinė įranga	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool)
Programavimo kalba	Tekstinė makro kalba Festo Teach Language (FTL)
Programos organizacija	su FTL-Programomis
Komandų rinkinys	Matematinės funkcijos
Didžiausias komandų skaičius	apytikriai 1500
Parama konfigūruojant	FCT (Festo Configuration Tool) Kištukas skirtas CMXR-C1
Valdymo elementai	CTRL-mygtukas