

Pajungimo kabelis



NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Gaminio numeris: 8093270
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Produkto svoris	35 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	USB 3.0 type B micro
Electrical connection 1, number of pins/wires	10
Electrical connection 1, occupied pins/wires	9
Electrical connection 1, type of mounting	2x screws M2x0.4
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	kampinis
Electrical connection 2, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	USB 3.0 type B micro
Electrical connection 2, number of pins/wires	10
Electrical connection 2, occupied pins/wires	9
Electrical connection 2, type of mounting	2x threaded bush M2x0.4
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1,4 A
Atsparumas smūgiams	1 kV
Shielding	Taip
Perdavimo nustatymai	as per system communication AP
Kabelio ilgis	0,45 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 62 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 62 mm
Kabelio skersmuo	6,2 mm
Kabelio struktūra	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,32 mm ²
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-10 ... 80 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	1
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material housing	PVC
Korpuso spalva	Juodas
Material insulation	PVC