


Kontrolleris CMXR-C2

Daļas numurs: 567869
Produkts tiks atcelts

FESTO

Modulārs robotu kontrollers ar Codesys V2.3.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Produkta svars	1.270 g
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Aizsardzības klase	IP20
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Relatīvais gaisa mitrums	10 - 95 %
Feldbus savienojums	2 x CANopen Master
Maksimālais Feldbus pārraides ātrums	1 Mbit/s
Kopnes savienojums	Spraudnis 9-kontaktu Sub-D
Darbības režīma kontrolleris	Automātiskais režīms Manuāla darbība
Darbības spriegums	24 VDC +25% / -20%
Statusa displeji	7-sekciju displejs LED zaļš = enerģija
Ethernet, skaits	1
Ethernet, uzturētie protokoli	TCP/IP
CPU dati	256 MB SDRAM 512 KB SRAM 600 MHz Procesors
USB saskarne	USB 2.0
Līgzdas	1x Ethernet modulis pēc izvēles 1x CAN modulis pēc izvēles 1x seriālā interfeisa modulis 1x 1 Tipa compact flash
Tests uz vibrāciju intensivitāti	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Tests uz triecienu intensivitāti	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pussinus)
Drošības klase	III
Enerģijas patēriņš 24 V	30 W
Atmiņas karte	Compact Flash 256 MB
Operatora elements	Rokas terminālis
Asu kopējais skaits	9
Asu sadale	3 pamatasis

Pazīme	Lielums
	3 strēles asis 3 papildus asis
Komutācijas metodes	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Atbalstītā kinemātika	2-asu portāli X-Z / Y-Z / X-Y 3-asu portāli X-Y-Z jebkura interpolācija Trejkāja kinemātika
Koordinātu sistēmas	Asu koordinātes (savienojums) Dekarta koordinātes (globālās) Instrumenta koordinātes
Paplašinājumi	Maks. 12 paplašinājuma kartes Digitālās I/O kartes Analogās I/O kartes Enkoderu karte PROFIBUS-DP-Slave
Programmēšanas programmatūra	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool) Ierīces specifiskais PlugIn
Programmēšanas valoda	Tekstveida makro valoda Festo Teach Language (FTL)
Programmas organizācija	ar FTL programmām
Komandu komplekts	Matemātiskās funkcijas
Max. komandu skaits	apmēram 10000
Konfigurācijas atbalsts	FCT (Festo Configuration Tool) Ierīces specifiskais PlugIn
Apkalpes elements	CTRL taustiņš