



Güç besleme soketi NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Ürün numarası: 573855

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Bağlantı frekansı	100
Ürün ağırlığı	680 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	Kablo çıkışı, endüstri standardı uyarınca değil. CPX koruyucu başlığa uyarlanmıştır.
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	G7/8, NFPA/T3.5.29 R1-2007 uyarınca kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 300 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 300 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	9 A
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 65 mm
Kablo çapı	8,7 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,2 mm
Kablo yapısı	5x1,5
İletken- ve nominal kesit	1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PUR)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vida tipi kilitleme	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, altın kaplama