

# Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) NPQR-H-Q8-E

Ürün numarası: 8085731

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Deėer   |
|--|---|
| Büyükölük                                | Standart  |
| Nominal genişlik                         | 7 mm  |
| Hortum takma derinliėi                   | 16,8 mm   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiėi gibi  |
| Tasarım                                  | Bölme   |
| Tank büyüklüėü                           | 1   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/ekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı    | -0,095 ... 1,6 MPa  |
| alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı     | -0,95 ... 16 bar  |
| Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı    | -13,775 ... 232 psi   |
| alıřma basıncı açıklaması               | Su: 0 - 80 °C'de maks. 0,7 MPa                                    |
| Sertifika yayınlayan bölüm               | NSF C0556009  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaėlamalı operasyon mümkün  |
| Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4 - ok yüksek paslanma   |
| PWIS uygunluėu                           | VDMA24364-B2-L  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması    | F1a   |
| Temizlik seviyesi                        | ISO sınıfı 4  |
| Gıdalar için güvenli                     | Bkz. uygunluk beyanı<br>NSF/ANSI 169                              |
| evre sıcaklıėı                          | -20 ... 150 °C  |
| Ürün aėırlıėı                            | 37,1 g  |
| Pnömatik baėlantı 1                      | 8 mm hortum dıř apı için   |
| Pnömatik baėlantı 2                      | 8 mm hortum dıř apı için   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik                                   |
| Tutma halkası malzemesi                  | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik                                   |
| Malzeme, sökme halkası                   | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik                                   |
| Malzeme, somun                           | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik                                   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlıėı            | FPM   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alıřımlı paslanmaz elik                                   |
| Destek halkası malzemesi                 | PPSU  |