

Vielfachverteiler

mit Gewindeanschluß bestehend aus

Hohlschraube Typ VT-...

und

Ringstück Typ LK-...

bzw. Typ TK-...

Vielfachverteiler mit 2 bis 6 Abgängen und einer gemeinsamen Luftzuleitung werden aus zwei bzw. drei Ringstücken und einer entsprechenden Hohlschraube nach Wunsch zusammengestellt.


Typ LK



VT



Typ TK



Hohl-schraube Typ	Ring-stücke Typ	An-schluß D	B	B ₁	B ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	⌀
VT-1/8-2	LK-1/8	G 1/8	28	8	15,5	44	6,3	9,1	25,8	-	13
	TK-1/8			-	-						
VT-1/8-3	LK-1/8	G 1/8	28	8	15,5	60,5	6,2			42,5	
	TK-1/8			-	-						
VT-1/4-2-1/4	LK-1/4	G 1/4	39	10	21	56	8	11,6	32,8	-	17
	TK-1/4			-	-						
VT-1/4-3-1/4	LK-1/4	G 1/4	39	10	21	77,5	8			54	
	TK-1/4			-	-						
VT-3/8-2-3/8	LK-3/8	G 3/8	43	12,5	24	70	10,5	14,1	40,3	-	22
	TK-3/8			-	-						
VT-3/8-3-3/8	LK-3/8	G 3/8	43	12,5	24	96	11			66,5	
	TK-3/8			-	-						

Anschluß der Abgänge	Hohlschraube						Ringstücke wahlweise			
	Zu-leitung	Anzahl Ring-stücke	Bestellbezeichnung		Werkstoff	Gewicht kg	Bestellbezeichnung		Werkstoff	Gewicht kg
			Teile-Nr.	Typ			Teile-Nr.	Typ		
G 1/8	G 1/8	2	206 146	VT-1/8-2	Stahl	0,021	9181	LK-1/8	GD-Zn mit 2	0,006
		3	004 596	VT-1/8-3	verzinkt	0,027	9182	TK-1/8	Dichtringen	0,008
G 1/4	G 1/4	2	009 177	VT-1/4-2-1/4	Stahl	0,036	9173	LK-1/4	GD-Zn mit 2	0,015
		3	009 178	VT-1/4-3-1/4	verzinkt	0,044	9174	TK-1/4	Dichtringen	0,020
G 3/8	G 3/8	2	009 179	VT-3/8-2-3/8	Stahl	0,046	9175	LK-3/8	GD-Zn mit 2	0,020
		3	009 180	VT-3/8-3-3/8	verzinkt	0,056	9176	TK-3/8	Dichtringen	0,025