

# Filterpatronen



# Filterpatronen

Zubehör

FESTO

## Filterpatronen, Baureihe D, Metall



Bestellangaben			
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr. Typ
Micro	Filterpatrone	5	526818 LFP-D-MICRO-5M
Mini	Feinstfilterpatrone	0,01	162674 MS4/D-MINI-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	162677 MS4/D-MINI-LFM-B
	Filterpatrone	5	159640 LFP-D-MINI-5M
	Filterpatrone	40	363665 LFP-D-MINI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912 MS4/D-MINI-LFX
Midi	Feinstfilterpatrone	0,01	162675 LFMAP-D-MIDI
	Feinfilterpatrone	1	162678 LFMBP-D-MIDI
	Filterpatrone	5	159594 LFP-D-MIDI-5M
	Filterpatrone	40	363667 LFP-D-MIDI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532788 LFACP-MIDI
Maxi	Feinstfilterpatrone	0,01	162676 LFMAP-D-MAXI
	Feinfilterpatrone	1	162679 LFMBP-D-MAXI
	Filterpatrone	5	159641 LFP-D-MAXI-5M
	Filterpatrone	40	363664 LFP-D-MAXI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532789 LFACP-MAXI

# Filterpatronen

Zubehör

FESTO

Filterpatronen, Baureihe D, Polymer



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [ $\mu\text{m}$ ]	Teile-Nr.	Typ
Mini	Filterpatrone	5	<b>547957</b>	<b>LFP-DB-MINI-5M</b>
	Filterpatrone	40	<b>534502</b>	<b>MS4-LFP-E</b>

## Filterpatronen

Zubehör

**FESTO**

Filterpatronen, Baureihe  
MS4/MS6



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS4	Feinstfilterpatrone	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Filterpatrone	5	534501	MS4-LFP-C
	Filterpatrone	40	534502	MS4-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	532909	MS6-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	532910	MS6-LFM-B
	Filterpatrone	5	534499	MS6-LFP-C
	Filterpatrone	40	534500	MS6-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532911	MS6-LFX
Hoher Durchfluss HF				
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	552093	MS6-LFM-A-HF
	Feinfilterpatrone	1	552092	MS6-LFM-B-HF
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	552094	MS6-LFX-HF

# Filterpatronen

Zubehör

## Filterpatronen, Baureihe MS9




Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	553036	MS9-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	553037	MS9-LFM-B
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	552946	MS9-LFX
Hoher Durchfluss HF				
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	552944	MS9-LFM-A-HF
	Feinfilterpatrone	1	552945	MS9-LFM-B-HF

# Filterpatronen

Zubehör

FESTO

## Filterpatronen, Baureihe MS12




Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS12	Feinstfilterpatrone	0,01	537146	MS12-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	537145	MS12-LFM-B
	Filterpatrone	5	537143	MS12-LFP-C
	Filterpatrone	40	537144	MS12-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	-	537147	MS12-LFX

## Filterpatronen

Zubehör

### Filterpatronen, Baureihe H

- für Fein- und Feinstfilter, Baureihe H
- für Adsorptionstrockner LDF



Bestellangaben							
Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	für Adsorptionstrockner LDF	Anschluss	D1 Ø	D2 Ø	L1	Teile-Nr. Typ
Feinstfilterpatrone	0,01	Einlassfilter (LDF-H1-...-H3)	G¼	35	6,75	74	<b>185688</b> LFMAP-¼-H
		Einlassfilter (LDF-H4-...-H7)	G½	48	21,7	126	<b>162824</b> LFMAP-½-H
		-	G¾	72	33	168,8	<b>162825</b> LFMAP-¾-H
		-	G1	72	33	268,8	<b>162826</b> LFMAP-1-H
Feinfilterpatrone	1	Auslassfilter (LDF-H1-...-H3)	G¼	35	6,75	74	<b>185689</b> LFMBP-¼-H
		Auslassfilter (LDF-H4-...-H7)	G½	48	21,7	126	<b>162827</b> LFMBP-½-H
		-	G¾	72	33	168,8	<b>162828</b> LFMBP-¾-H
		-	G1	72	33	268,8	<b>162829</b> LFMBP-1-H