

Filterpatronen

FESTO



Filterpatronen

Zubehör

FESTO

Filterpatronen, Baureihe D,
Metall



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
Micro	Filterpatrone	5	526818	LFP-D-MICRO-5M
Mini	Feinstfilterpatrone	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363665	LFP-D-MINI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Feinstfilterpatrone	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Feinfilterpatrone	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363667	LFP-D-MIDI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Feinstfilterpatrone	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Feinfilterpatrone	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	363664	LFP-D-MAXI-40M
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532789	LFACP-MAXI

Filterpatronen

Zubehör

FESTO

Filterpatronen, Baureihe D, Polymer



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
Mini	Filterpatrone	5	547957	LFP-DB-MINI-5M
	Filterpatrone	40	534502	MS4-LFP-E

Filterpatronen

Zubehör

FESTO

Filterpatronen, Baureihe
MS4/MS6



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS4	Feinstfilterpatrone	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	534501	MS4-LFP-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	534502	MS4-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	532909	MS6-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	532910	MS6-LFM-B
	Filterpatrone (Farbe: blau)	5	534499	MS6-LFP-C
	Filterpatrone (Farbe: weiß)	40	534500	MS6-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	532911	MS6-LFX
Hoher Durchfluss HF				
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	552093	MS6-LFM-A-HF
	Feinfilterpatrone	1	552092	MS6-LFM-B-HF
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	552094	MS6-LFX-HF
Einsatzbereich HP, Sperrluft und Spülluft geeignet				
MS6	Feinstfilterpatrone	0,01	547922	MS6-LFM-AI
	Feinfilterpatrone	1	547923	MS6-LFM-BI
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	547925	MS6-LFX-AKI

Filterpatronen

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe MS9



Bestellangaben				
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	553036	MS9-LFM-A
	Feinfilterpatrone	1	553037	MS9-LFM-B
	Filterpatrone	5	570309	MS9-LFP-C
	Filterpatrone	40	570310	MS9-LFP-E
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	552946	MS9-LFX
Hoher Durchfluss HF				
MS9	Feinstfilterpatrone	0,01	552944	MS9-LFM-A-HF
	Feinfilterpatrone	1	552945	MS9-LFM-B-HF

Filterpatronen

Zubehör

FESTO


Filterpatronen, Baureihe MS12



MS12-LFM-B



MS12-LFM-A



MS12-LFX


Bestellangaben					
Baugröße	Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	Teile-Nr.	Typ	
MS12	Feinstfilterpatrone	0,01	537146	MS12-LFM-A	
	Feinfilterpatrone	1	537145	MS12-LFM-B	
	Filterpatrone	5	537143	MS12-LFP-C	
	Filterpatrone	40	537144	MS12-LFP-E	
	Aktivkohle-Filterpatrone	–	537147	MS12-LFX	

Filterpatronen

Zubehör

Filterpatronen, Baureihe H

- für Fein- und Feinstfilter, Baureihe H
- für Adsorptionstrockner LDF



Bestellangaben							
Filterpatrone	Filterfeinheit [µm]	für Adsorptionstrockner LDF	Anschluss	D1 Ø	D2 Ø	L1	Teile-Nr. Typ
Feinstfilterpatrone	0,01	Einlassfilter (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185688 LFMAP-1/4-H
		Einlassfilter (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162824 LFMAP-1/2-H
		–	G3/4	72	33	168,8	162825 LFMAP-3/4-H
		–	G1	72	33	268,8	162826 LFMAP-1-H
Feinfilterpatrone	1	Auslassfilter (LDF-H1-...-H3)	G1/4	35	6,75	74	185689 LFMBP-1/4-H
		Auslassfilter (LDF-H4-...-H7)	G1/2	48	21,7	126	162827 LFMBP-1/2-H
		–	G3/4	72	33	168,8	162828 LFMBP-3/4-H
		–	G1	72	33	268,8	162829 LFMBP-1-H