

Schutzelemente CAFC, Montageelemente für Steuerungen

Datenblatt

Abschirmblech CPX-AB-S

Schutzelemente ermöglichen den Schutz von Ventilinseln vor Umwelteinflüssen




| Bestellangaben | | | | | |
|---|-------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Funktion | Gewicht [g] | Werkstoff | Abmessungen [mm] | Teile-Nr. | Typ |
| Abschirmblech, wird auf ein CPX-Modul aufgesetzt und schirmt dieses elektromagnetisch ab. | 20 | Bronze, verzinkt | 59,9x50,5x16 (LxBxH) | 526184 | CPX-AB-S-4-M12 |

Schutzelemente CAFC, Montageelemente für Steuerungen

Datenblatt

Abdeckung CPX-...-AK




Schutzelemente ermöglichen den Schutz von Ventilinseln vor Umwelteinflüssen



| Allgemeine Technische Daten | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|
| Typ | CPX-M-AK-C | CPX-M-AK-M | CPX-AK-P |
| Breite [mm] | 30 | 12 | – |
| Höhe [mm] | 58 | 13 | – |
| Länge [mm] | 22 | 49 | – |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65, IP67 (montiert) | | |
| Produktgewicht [g] | 54 | 15 | 4 |

| Werkstoffe | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Typ | CPX-M-AK-C | CPX-M-AK-M | CPX-AK-P |
| Gehäuse | Zink-Druckguss vernickelt | Aluminium-Druckguss | PA |
| Schrauben | – | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt |
| Dichtung | NBR | | |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform | | |

| Betriebs- und Umweltbedingungen | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| Typ | CPX-M-AK-C | CPX-M-AK-M | CPX-AK-P |
| Umgebungstemperatur [°C] | –5 ... +50 | | |
| Lagertemperatur [°C] | –40 ... +70 | – | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | 5 ... 90 nicht kondensierend | | |
| Zulassung | UL94 V0 | – | – |

| Bestellangaben | | | |
|---|--|-----------|------------|
| | Beschreibung | Teile-Nr. | Typ |
|  | Abdeckkappe für RJ45-Anschluss Push Pull, für Feldbusknoten des Elektrischen Terminals CPX mit RJ45-Anschluss (FB34, FB35) | 548753 | CPX-M-AK-C |
|  | Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte, für Feldbusknoten des Elektrischen Terminals CPX in Metallausführung mit Speicherkarte (FB34, FB35, FB41) | 548754 | CPX-M-AK-M |
|  | Transparente Abdeckung für DIL-Schalter und Speicherkarte, für Feldbusknoten des Elektrischen Terminals CPX in Kunststoffausführung mit Speicherkarte (FB33) | 548757 | CPX-AK-P |