

Técnica de conexiones para entradas/salidas eléctricas

Hoja de datos: KVIA-...

- Conector tipo zócalo con cable para entradas y salidas
- Cable confeccionado en ambos extremos
- Cables de 5 m o 10 m
- 4 contactos / 5 contactos
- Conector redondo
- Apropiado para cadenas de arrastre



| Datos técnicos generales | |
|---|------------------------|
| Tipo | KVIA-... |
| Tipo de fijación | Tuerca M16/M12 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Tensión de funcionamiento [V AC] | Máx. 250 |
| Carga de corriente [A] | 1 |
| Clase de protección según NE 60 529 | IP65 (montada) |
| Información sobre los materiales: cuerpo | PBT |
| Información sobre los materiales: contactos | Bronce plateado/dorado |
| Información sobre los materiales: funda del cable | PVC |
| Temperatura ambiente [°C] | -30 ... +80 |

| Referencias | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| | Apropiado para cadenas de arrastre | Conexión eléctrica | Tipo de cable [mm ²] | Diámetro del cable [mm] | Peso del producto [g] | Longitud [m] | Nº art. | Tipo |
| | ■ | Conector recto Conector recto, tipo zócalo | 4x0,25 | 6,2 | 297 | 5 | 161984 | KVIA-MPYE-5 |
| | ■ | Conector recto Conector recto, tipo zócalo | 4x0,25 | 6,2 | 530 | 10 | 161985 | KVIA-MPYE-10 |
| | ■ | Conector recto Conector acodado | 6x0,25 | 8 | 352 | 5 | 163882 | KVIA-MPPE-5 |
| | ■ | Conector recto Conector acodado | 6x0,25 | 8 | 828 | 10 | 163883 | KVIA-MPPE-10 |

Técnica de conexiones para entradas/salidas eléctricas

Hoja de datos: KVIA-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com

Tipo KVIA-MPPE-...

1 Cable de 5 m o de 10 m

Tipo KVIA-MPYE-...

1 Cable de 5 m o de 10 m

Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)

| Tipo KVIA-MPPE-... | | | | |
|-----------------------|--------|----------------|-----|----------------------|
| Conector tipo clavija | Pin | Color del hilo | Pin | Conector tipo zócalo |
| | 1 | Grís | 6 | |
| | 2 | Rosa | 8 | |
| | 3 | Verde | 4 | |
| | 4 | Amarillo | 2 | |
| | 5 | Marrón | 7 | |
| | 6 | Blanco | 3 | |
| | Cuerpo | Malla | - | |
| Tipo KVIA-MPYE-... | | | | |
| Conector tipo clavija | Pin | Color del hilo | Pin | Conector tipo zócalo |
| | 1 | - | - | |
| | 2 | - | - | |
| | 3 | Verde | 3 | |
| | 4 | Amarillo | 4 | |
| | 5 | Marrón | 1 | |
| | 6 | Blanco | 2 | |
| | Cuerpo | Malla | - | |