

EPLAN Projekte GDDE

Merkmale

Auf einen Blick



Ein automatisiert erstelltes EPLAN Projekt ist die einfache Lösung, wenn es um komplexe, konfigurierbare Produkte geht. Festo bietet einen Service an, um ein komplettes, konfigurationsrichtiges EPLAN Projekt automatisiert zusammen zu stellen.

Innovativ

- Erstellen einer EPLAN Dokumentation eines komplexen Festo Produktes innerhalb weniger Minuten
- Keine aufwändige Erstellung von Dokumenten aus Einzelmakros per Hand
- Durch den Webservice jederzeit verfügbar

Wirtschaftlichkeit

- Durch die automatisierte Erstellung von EPLAN Projekten werden Zeit und Kosten gespart

Sicherheit



- Vollständige, konfigurationsrichtige Abbildung nach mechanischen Gesichtspunkten
- Automatisierte Generierung nach IEC 61355, IEC 81346 und ISO 1219

EPLAN Projekte GDDE











Datenblatt



Allgemeine Technische Daten	
System-Voraussetzungen	EPLAN P8 ab Version 2.3 wird unterstützt
Funktionsumfang	Stücklisten
	2D Aufbauübersicht
	SPS Übersichtsseite
	elektrische Darstellung
	Fluid-Darstellung
Sprache	Deutsch
	Englisch
Ausgabeformat	ZW1
	PDF
Umgebungsbedingungen	keine speziellen Umgebungsbedingungen notwendig
Sicherheitshinweise	keine speziellen Sicherheitshinweise notwendig








EPLAN Projekte GDDE

Datenblatt

Konfigurierbare Produkte mit EPLAN Projekt GDDE		
	Beschreibung	Teile-Nr. Typ
Motion Terminal		
	Durchfluss bis 480 l/min	8047502 VTEM
Servopressen-Bausatz		
	Presskraft bis zu 17 kN (höhere Kraftbereiche auf Anfrage)	8077950 YJKP
Ventilinseln MPA		
	Durchfluss bis 870 l/min	539105 MPA-MPM-VI
		530411 MPA-FB-VI
		546279 MPA-ASI-VI
		546280 MPA-CPI-VI
		569926 MPAL-VI
		575465 MPAC-VI
Ventilinsel VTUG		
	Durchfluss 90 ... 1200 l/min	573606 VTUG
	Durchfluss 380 ... 1380 l/min	572230 VTUG-S

EPLAN Projekte GDDE

Datenblatt

Konfigurierbare Produkte mit EPLAN Projekt GDDE					
		Beschreibung	Teile-Nr.	Typ	
Ventilinseln VTSA					
		Durchfluss 550 ... 4000 l/min	539215	VTSA Multipol	
			539216	VTSA-NPT Multipol	
			547963	VTSA-F-MP	
			539217	VTSA CPX	
			539218	VTSA-NPT-CPX	
			547965	VTSA-F-CPX	
			555564	VTSA ASI	
			555565	VTSA-NPT ASI	
			555566	VTSA-F ASI	
Modulares elektrisches Terminal					
		Zur Ansteuerung von Ventilen und Ein-/Ausgängen, Busanbindung zu übergeordneter Steuerung	197330	CPX	
			562818	CPX-P	
			5237644	CPX-E	
					
					
Bestellangaben					
		Benennung	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
		EPLAN Projekt GDDE	Software	8077593	GDDE-PF