


Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: SIM

- Conector tipo zócalo con cable, para válvulas individuales o detectores (emisores)
- Preconfeccionado
- Cables de 2,5 m o 5 m
- Conector tipo zócalo con 4 ó 5 contactos
- No apropiado para cadenas de arrastre







Datos técnicos generales		SIM-...
Tipo		SIM-...
Tipo de fijación		Tuerca
Posición de montaje		Indistinta
Tensión de funcionamiento	[V AC]	45
	[V DC]	70
Clase de protección según NE 60 529		IP65/IP67 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo		Poliuretano
Información sobre los materiales: contactos		Bronce níquelado/dorado
Información sobre los materiales: tuerca		Latón níquelado/cromado
Información sobre los materiales: funda del cable		Poliuretano
Nota sobre los materiales		Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
Temperatura ambiente	[°C]	-40 ... +70
Temperatura ambiente tendido del cable suelto	[°C]	-5 ... +70

Referencias								
	Conexión eléctrica	Carga de corriente [A]	Tipo de cable [mm ²]	Diámetro del cable [mm]	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	Conector recto tipo zócalo, 4 contactos, M8	2,8	4x0,25	4,5	86	2,5	SIM-M8-4GD-2,5-PU	158 960
	Conector recto tipo zócalo, 4 contactos, M8	2,8	4x0,25	4,5	159	5	SIM-M8-4GD-5-PU	158 961
	Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, M8	2,8	4x0,25	4,5	85	2,5	SIM-M8-4WD-2,5-PU	158 962
	Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, M8	2,8	4x0,25	4,5	154	5	SIM-M8-4WD-5-PU	158 963
	Conector recto tipo zócalo, 4 contactos, M12	2,8	4x0,25	4,5	158	5	SIM-M12-4GD-5-PU	164 259
	Conector acodado tipo zócalo, 4 contactos, M12	2,8	4x0,25	4,5	162	5	SIM-M12-4WD-5-PU	164 258
	Conector recto tipo zócalo, 5 contactos, M12	4	5x0,25	5	96	2,5	SIM-M12-5GD-2,5-PU	175 715
	Conector recto tipo zócalo, 5 contactos, M12	4	5x0,25	5	191	5	SIM-M12-5GD-5-PU	175 716

Conexiones eléctricas para conexión individual



Hoja de datos: SIM

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com



Conexiones eléctricas para conexión individual

Hoja de datos: SIM

Distribución de contactos (conector tipo zócalo)		
SIM-M8, 4 contactos		
	Pin	Color del hilo
	1	Marrón
	2	Blanco
	3	Azul
SIM-M12, 4 contactos		
	Pin	Color del hilo
	1	Marrón
	2	Blanco
	3	Azul
SIM-M12, 5 contactos		
	Pin	Color del hilo
	1	Marrón
	2	Blanco
	3	Azul
	4	Negro
5	Gris	