

Cartuchos filtrantes

FESTO



Programa básico de Festo
Resuelve el 80% de sus tareas de automatización

En todo el mundo: Rápida disponibilidad, también a largo plazo
Convincente: Siempre con la calidad de Festo
Rápida: Selección sencilla

El programa básico de Festo es una selección previa de las funciones y los productos más importantes, y forma parte de nuestra gama de productos completa.

En el programa básico encontrará la mejor relación calidad-precio para su automatización.

¡Busque la estrella!

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie D, ejecución metálica



Referencias de pedido

Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Nº art.	Código de producto
Mini	Cartucho microfiltrante	0,01	162674	MS4/D-MINI-LFM-A ¹⁾
	Cartucho de filtro micrónico	1	162677	MS4/D-MINI-LFM-B ¹⁾
	Cartucho filtrante	5	159640	LFP-D-MINI-5M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
Midi	Cartucho microfiltrante	0,01	162675	LFMAP-D-MIDI
	Cartucho de filtro micrónico	1	162678	LFMBP-D-MIDI
	Cartucho filtrante	5	159594	LFP-D-MIDI-5M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532788	LFACP-MIDI
Maxi	Cartucho microfiltrante	0,01	162676	LFMAP-D-MAXI
	Cartucho de filtro micrónico	1	162679	LFMBP-D-MAXI
	Cartucho filtrante	5	159641	LFP-D-MAXI-5M
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	532789	LFACP-MAXI

1) En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie D,
ejecución en polímero



★ Programa básico

Referencias de pedido						
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [μm]	Información sobre el material del filtro	CRC ¹⁾	Nº art.	Código de producto
Mini	Cartucho filtrante	5	PE	2	547957	LFP-DB-MINI-5M
	Cartucho filtrante	40	PE	2	★ 534502	MS4-LFP-E

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Cartuchos filtrantes,
serie MS4/MS6




★ Programa básico

Referencias de pedido						
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Información sobre el material del filtro	CRC ¹⁾	Nº art.	Código de producto
MS4	Cartucho microfiltrante	0,01	–	–	162674	MS4/D-MINI-LFM-A
	Cartucho de filtro micrónico	1	–	–	162677	MS4/D-MINI-LFM-B
	Cartucho filtrante (color azul)	5	PE	2	534501	MS4-LFP-C
	Cartucho filtrante (color blanco)	40	PE	2	★ 534502	MS4-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	Carbón activo	–	532912	MS4/D-MINI-LFX
MS6	Cartucho microfiltrante	0,01	–	–	532909	MS6-LFM-A
	Cartucho de filtro micrónico	1	–	–	532910	MS6-LFM-B
	Cartucho filtrante (color azul)	5	PE	2	534499	MS6-LFP-C
	Cartucho filtrante (color blanco)	40	PE	2	★ 534500	MS6-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	Carbón activo	–	532911	MS6-LFX
MS4-...-B	Cartucho filtrante (color azul)	5	PE	2	8129064	MS4-LFP1-C
	Cartucho filtrante (color blanco)	40	PE	2	8129062	MS4-LFP1-E
MS6-...-B	Cartucho filtrante (color azul)	5	PE	2	8129063	MS6-LFP1-C
	Cartucho filtrante (color blanco)	40	PE	2	8129061	MS6-LFP1-E
Gran caudal HF						
MS6	Cartucho microfiltrante	0,01	Fibra de borosilicato	2	552093	MS6-LFM-A-HF
	Cartucho de filtro micrónico	1	Fibra de borosilicato	2	552092	MS6-LFM-B-HF
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	Carbón activo	2	552094	MS6-LFX-HF
Ámbito de aplicación HP, indicado para aire de barrido y de sellado						
MS6	Cartucho microfiltrante	0,01	Fibra de borosilicato	2	547922	MS6-LFM-AI ²⁾
	Cartucho de filtro micrónico	1	Fibra de borosilicato	2	547923	MS6-LFM-BI ²⁾
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	Carbón activo	2	547925	MS6-LFX-AKI ²⁾

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc
 2) En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie MS9



Referencias de pedido						
Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Información sobre el material del filtro	CRC ¹⁾	Nº art.	Código de producto
MS9	Cartucho microfiltrante	0,01	Fibra de borosilicato	2	553036	MS9-LFM-A
	Cartucho de filtro micrónico	1	Fibra de borosilicato	2	553037	MS9-LFM-B
	Cartucho filtrante	5	PE	2	570309	MS9-LFP-C²⁾
	Cartucho filtrante	40	PE	2	570310	MS9-LFP-E²⁾
	Cartucho filtrante de carbón activo	–	Carbón activo	2	552946	MS9-LFX
Gran caudal HF						
MS9	Cartucho microfiltrante	0,01	Fibra de borosilicato	2	552944	MS9-LFM-A-HF³⁾
	Cartucho de filtro micrónico	1	Fibra de borosilicato	2	552945	MS9-LFM-B-HF³⁾

- 1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc
 2) En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
 3) Conformidad PWS: VDMA24364-B1/B2-L

Accesorios

Cartuchos filtrantes, serie MS12



Referencias de pedido

Tamaño	Cartucho filtrante	Grado de filtración [µm]	Información sobre el material del filtro	CRC ¹⁾	Peso [g]	Nº art.	Código de producto
MS12	Cartucho microfiltrante	0,01	Fibra de borosilicato	2	425	537146	MS12-LFM-A²⁾
	Cartucho de filtro micrónico	1	Fibra de borosilicato	2	395	537145	MS12-LFM-B²⁾
	Cartucho filtrante	5	Bronce sinterizado	2	295	537143	MS12-LFP-C
	Cartucho filtrante	40	Bronce sinterizado	2	295	537144	MS12-LFP-E
	Cartucho filtrante de carbón activo	-	Carbón activo	2	445	537147	MS12-LFX²⁾

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070

Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.

2) En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)