




Software FluidDraw®

FESTO



Documentación completa y sencilla de circuitos

FluidDraw P6 con biblioteca de símbolos, esquemas de circuitos y carpetas de proyecto



Descripción

FluidDraw P6 permite la creación rápida y sencilla de esquemas de circuitos eléctricos y neumáticos y de proyectos profesionales, incluyendo marcos para los planos y encabezados. El software simplifica la documentación para instalaciones completas, así como la creación de

esquemas sencillos. Además de muchos símbolos estándar para circuitos, incluye también la representación de todos los componentes del catálogo de productos de Festo con sus números de artículo y detalles técnicos correspondientes.

Los códigos de material se asignan automáticamente y pueden adaptarse en caso necesario. Es posible obtener informes generados automáticamente con información sobre los circuitos y especificaciones de los productos. Si posee una cuenta de usuario en la tienda online de Festo, el FluidDraw

incluye también los carritos de la compra existentes. Además de su propio formato de archivo FluidDraw, el programa admite también formatos de archivos y planos DXF que hayan sido creados con versiones antiguas de FluidDraw o FluidSIM.

Licencias

Modelo de licencia

Todas las licencias FluidDraw son licencias en red. Pueden usarse de forma compartida a través de un

servidor de licencias o bien de forma local en un ordenador o Notebook.

Las licencias se entregan en forma de ticket directamente después de

adquirirse y pueden activarse de inmediato en FluidDraw.

Licencia de prueba

- La licencia tiene un periodo de validez de 30 días
- Se puede ampliar a otra licencia en cualquier momento

Licencia para estudiantes

- La licencia tiene un periodo de validez de un año
- Se requiere un justificante (por ejemplo, certificado de matriculación en algún centro)
- Lleva una marca en la interfaz de usuario y en las impresiones

Suscripción anual FluidDraw 365

- La licencia tiene un periodo de validez de un año y se renueva de forma automática
- Incluye todas las actualizaciones de la versión P6
- Incluye todas las actualizaciones a nuevas versiones
- Puede cancelarse en cualquier momento

Compra de la licencia FluidDraw P6

- Uso indefinido
- Incluye todas las actualizaciones de la versión P6

Requisitos del sistema

- Windows 7 o superior
- Acceso a Internet para la activación

Nuevas funciones

- Representación de menús en forma de lazos
- Representación de terminales de válvulas incluyendo distribución automática en varias páginas
- Nuevos símbolos para motores y controladores Festo
- Acceso directo a la cesta de la compra online
- Acceso directo a servicios online tales como hojas de datos o documentación en el esquema de circuitos
- Listas flexibles y documentos de análisis adicionales, configurables de forma personalizada y exportables
- Tablas sencillas
- Exportación e importación de ajustes del programa
- Códigos de dos letras configurables para los utillajes
- Grabación de plantillas para proyectos
- Cesión de licencias
- Admite GRAFCET
- Exportación de PDF incluyendo hipervínculos

Funciones clásicas

Bibliotecas de símbolos

- Biblioteca completa de símbolos de neumática conforme a la norma ISO 1219-1
- Biblioteca completa de símbolos eléctricos según DIN EN 60617
- Identificación automatizada de utillajes según la norma DIN EN 81346-2
- Ampliación de la biblioteca de símbolos específicos del cliente

Creación de circuitos

- Inserción de símbolos sin separación de los cables de conexión
- Unión automática de los puntos de conexión (Autoconnect)
- Confección automática de símbolos completos en productos configurables Festo, p. ej., terminales de válvulas
- Diseño inteligente de la distribución de los conductos mediante puntos de referencia para modificaciones de dirección
- Ayuda de orientación para la disposición de los símbolos
- Referencias cruzadas con actualización automática
- Ventana de visualización para navegar en la hoja de trabajo (función lupa)
- 256 capas de dibujo

Dibujar

- Elementos de diseño geométricos para proyectos de construcción en 2D
- Confección y archivado de símbolos propios
- Diseño sobre coordenadas (longitud, anchura, radio)
- Acotaciones (mm, cm, pulgadas)

Administrar

- Varias hojas en un solo proyecto
- Estructuración de proyecto a través de subcarpetas
- Posibilidad de abrir varios proyectos a la vez

Evaluación

- Listas de piezas
- Imagen de contactos
- Diagramas de bornes
- Esquemas de cableado (visualización del cableado en forma de tabla)
- Listas de tubos flexibles (visualización del conexionado de tubos en forma de tabla)
- Índice de contenido
- Totalmente personalizable

Datos del producto

- Búsqueda offline mediante integración de catálogos de Festo
- Bases de datos y catálogos de productos creados por el usuario con funciones de búsqueda
- Acceso a la cesta de la compra offline de Festo
- Acceso a la cesta de la compra online de Festo

Traducción

- Traducción automática de las denominaciones de productos Festo
- Tablas de traducción creadas y configuradas por el usuario
- Ajustes de idioma diferentes para distintos niveles de programa

Interfaces

- Exportación de datos a la cesta de compra online de Festo
- Importación de datos de la versión offline integrada del catálogo de Festo
- Importación y exportación de formatos gráficos (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
- Importación y exportación de listas de piezas (TXT, CSV)
- Exportación de PDF
- Importación y exportación de bases de datos de productos propias (TXT, CSV)
- Importación y exportación de tablas de traducción propias (TXT, CSV)

Referencias de pedido		
	Nº art.	Código de producto
Licencia de prueba, periodo de validez de 30 días	8085494	GSWF-FD-T-RN-1M-1
Licencia para estudiantes y profesores, periodo de validez de 1 año	8085495	GSWF-FD-E-RN-12M-1
Compra de la licencia FluidDraw P6	8085496	GSWF-FD-P6-RN-1
Suscripción anual FluidDraw 365	8085497	GSWF-FD-P-RN-12M-1