技术参数

标签 KM-BZ, IBS, KMC, MH, ASLR 标签用于标识，可用于适用元件支架或安装件上



主要技术参数

型号		KM-BZ	MH	IBS	KMC/F
安装方式		按压到电缆上	按压到标签支架或元件上相应的槽内		
标签		标签支架本身没有标签。标签由可插入的标签或纸条/纸板条组成	用户直接标在标签上		
电缆直径	[mm]	5 … 8	–		
产品重量	[g]	–	7	–	–

主要技术参数

型号		ASLR-C-E4	ASLR-D-L1	ASLR-L-423	ASLR-L-55	ASLR-L-S6-2016	ASLR-L-X4-612-P240
名称要素		–	–	–	–	–	设备和位置识别信息
名称要素		–	–	–	–	–	单个安装
规格		–	–	–	–	–	6x12.5 mm
结构特点		–	–	–	–	–	版本 X4
安装方式		–	–	–	–	–	可手动按压
标签		–	–	–	–	–	客户提供
标签区域		–	–	–	–	–	4.9 mm x 11.4 mm
标签技术		–	–	–	–	–	PHOENIX CONTACT 的打印机，如 THERMOMARK, BLUEMARK 或 TOPMARK
应用信息		–	–	–	–	–	印刷在框架上或双面印刷
包装规格		–	–	–	–	–	240
包装规格说明		–	–	–	–	–	10 幅，每幅 24 枚
产品重量	[g]	–	1	–	–	–	0.1

技术参数

工作和环境条件

型号		ASLR-C-E4	ASLR-D-L1	ASLR-L-423	ASLR-L-55	ASLR-L-S6-2016	ASLR-L-X4-612-P240
环境条件	[°C]	–	–	–	–	–	–40 ... +85
贮存温度	[°C]	–	–	–	–	–	–40 ... +85
耐腐蚀等级 CRC[1)]		–	2	4	0	0	–
阻燃测试		–	–	–	UL94 V-2	–	UL94 V-0

1)

耐腐蚀等级 0，符合Festo FN 940 070 标准
无耐腐蚀能力。适用于小而不显眼的标准件，诸如通常磷酸化或经抛光（以及涂油）的螺纹销、卡簧和夹紧套，也适用于滚珠轴承（用于元件 < CRC 3）和滑动轴承。
耐腐蚀等级 2，符合Festo FN 940 070 标准
中度耐腐蚀能力。有可能会产生冷凝水的应用场合。用于表面装饰要求的外部可视件，与典型的工业应用场合环境气候直接接触。

耐腐蚀等级 4，符合Festo FN 940 070 标准
超高度耐腐蚀能力。户外暴露于极端腐蚀性条件。暴露于腐蚀性介质的元件，例如化工或食品行业。这些应用场合需要使用相应的介质进行特殊测试的结果加以支持（又见 FN 940082）。

材料

型号	KM-BZ	MH	IBS	IBS-8x20	KMC/F
标签	–	PC	PA	PA	PA
材料注意事项	–	–	–	RoHS合规	–

材料

型号	ASLR-C-E4	ASLR-D-L1	ASLR-L-423	ASLR-L-55	ASLR-L-S6-2016	ASLR-L-X4-612-P240
标签	–	–	PC	PA	–	PC
标签支架	–	PP	–	–	–	–
颜色	–	–	–	–	–	White
材料注意事项	RoHS合规	RoHS合规	RoHS合规	RoHS合规	RoHS合规	RoHS合规
	–	–	不含铜和聚四氟乙烯	–	–	–

技术参数

订货数据

	简要说明	尺寸 (HxW) [mm]	供货范围	订货号	型号
	标签，用于安装到电缆上	11x20	1	**33361**	**KM-BZ**
	标签，用于按压到支架上	4.5x9	80 (每幅的数量)	**197259**	**MH-BZ-80X**
		6x10	64 (每幅的数量)	**18576**	**IBS-6x10**
		8x20	20 (每幅的数量)	**539388**	**IBS-8x20**
		9x17	24 (每幅的数量)	**161937**	**IBS-9x17**
		9x20	20 (每幅的数量)	**18182**	**IBS-9x20**
	标签，用于按压到支架上	11/8x17	35 (每幅的数量)	**33362**	**KMC/F/V-BZ-35X**
	标签，用于按压到支架上	6x15	200 枚	**565306**	**ASLR-C-E4**
	标签，用于按压到支架上 标签由两部分组成，若需要可分割成更小的两部分 。	6x12.5	240 枚	**8087174**	**ASLR-L-X4-612-P240**
	标签	–	1000 枚	**574590**	**ASLR-L-55**
	标签，用于插入标签支架	4x23	–	**541598**	**ASLR-L-423**
	标签，自粘标签，粘贴在元件上 • 4 标签，气口 1/3/5 • 4 标签，气口 1 • 4 标签，气口 3/5	20x16	3x4 枚	**8003303**	**ASLR-L-S6-2016**
	支架，用于标签，也用作手控装置的盖子	–	10	**570818**	**ASLR-D-L1**