

Hava tankları



- Paslanmaz çelik veya standart tasarım
- Hacim:
20 l'ye kadar
- AB yönetmeliği 87/404'e uygun
- DIN EN 286-1'e uygun
- Alman Teknik Kontrol Komitesi'nce onaylı (TÜV)


Ek bilgi → Internet: .../vzs

Ürün gamına genel bakış				
İşlev	Tip	Versiyon	Pnömatik bağlantı	Hacim [l]
Hava tankı	CRVZS	Paslanmaz çelik	G $\frac{1}{8}$, G $\frac{1}{4}$, G $\frac{1}{2}$, G1	0.1 ... 20
	VZS	Çelik	G1	5 ... 20

Çalışma şartları	
Çalışma ortamı	Basınçlı hava
	Nitrojen
Çalışma basıncı	[bar] -0.95 ... +16
Ortam sıcaklığı	[°C] -10 ... +100 (boru ve hortumların çalışma aralığını dikkate alın)

Hava tankları

Hava tankı CRVZS




Malzeme:
Yüksek alaşımı paslanmaz çelik

Malzemelerle ilgili açıklama:
Bakır ve PTFE içermez,
RoHS'a uygun



Teknik özellikler		CAD verilerini indirmek için → www.festo.com						
Tip	CRVZS-0.1	CRVZS-0.4	CRVZS-0.75	CRVZS-2	CRVZS-5	CRVZS-10	CRVZS-20	
Pnömatrik bağlantı	G1/8	G1/4		G1/2	G1			
Su tahliye bağlantısı	-				G3/8			
Montaj tipi	Sabitleme klipsi			Geçiş deliği ile				
Montaj konumu	Hepsi				Su tahliyesi altta			
Hacim [l]	0.1	0.4	0.75	2	5	10	20	
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	-				EU Basınç Ekipmanları Yönetmeliğine uygun			
Uzunluk/genişlik/yükseklik [mm]	132/51/71	240/54/84	248/60/95	300/134/110	330/162/195	558/162/195	740/162/233	

Hava tankı VZS



Malzeme:
Çelik, boyalı

Malzemelerle ilgili açıklama:
Bakır ve PTFE içermez



Teknik özellikler		CAD verilerini indirmek için → www.festo.com		
Tip	VZS-5-B	VZS-10-B	VZS-20-B	
Pnömatrik bağlantı	G1			
Su tahliye bağlantısı	G3/8			
Montaj tipi	Geçiş deliği ile			
Montaj konumu	Su tahliyesi altta			
Hacim [l]	5	10	20	
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	AB Basınç Ekipmanları Yönetmeliğine uygun			
Uzunluk/genişlik/yükseklik [mm]	348/154/192	558/166/198	696/206/250	

Sipariş kodu

CRVZS

CRVZS	-	
Tip		
CRVZS	Hava tankı	
Hacim [l]		
0,1, 0,4, 0,75, 2, 5, 10, 20		

Sipariş örneği:

CRVZS-0,75

Paslanmaz çelik hava tankı - 0.75 l hacim

VZS

VZS	-		-	B
Tip				
VZS	Hava tankı			
Hacim [l]				
5, 10, 20				
Seri				
B	B serisi			

Sipariş örneği:

VZS-20-B

Çelik hava tankı - 20 l hacim - B serisi