

Técnica de conexiones para entradas/salidas eléctricas

Hoja de datos: KVIA-...

- Conector tipo zócalo con cable para entradas y salidas (terminal de válvulas tipo 3/4, conexiones analógicas)
- Cable confeccionado en ambos extremos
- Cables de 5 m o 10 m
- 4 contactos / 5 contactos
- Conector redondo
- Apropiado para cadenas de arrastre



Datos técnicos generales	
Tipo	KVIA-...
Tipo de fijación	Tuerca M16/M12
Posición de montaje	Indistinta
Tensión de funcionamiento [V]	250 AC
Carga de corriente [A]	1
Clase de protección según NE 60 529	IP65 (montada)
Información sobre los materiales: cuerpo	Polibutilenotereftalato
Información sobre los materiales: contactos	Bronce plateado/dorado
Información sobre los materiales: funda del cable	Cloruro de polivinilo
Temperatura ambiente [°C]	-30 ... +80

Referencias								
	Apropiado para cadenas de arrastre	Conexión eléctrica	Tipo de cable [mm ²]	Diámetro del cable [mm]	Peso del producto [g]	Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
	■	Conector recto	6x0,25	8	306	5	KVIA-5	163 960
	■	Conector recto	6x0,25	8	567	10	KVIA-10	163 961
	■	Conector recto Conector recto, tipo zócalo	4x0,25	6,2	297	5	KVIA-MPYE-5	161 984
	■	Conector recto Conector recto, tipo zócalo	4x0,25	6,2	530	10	KVIA-MPYE-10	161 985
	■	Conector recto Conector acodado	6x0,25	8	352	5	KVIA-MPPE-5	163 882
	■	Conector recto Conector acodado	6x0,25	8	828	10	KVIA-MPPE-10	163 883


Técnica de conexiones para entradas/salidas eléctricas

Hoja de datos: KVIA-...

Dimensiones


Datos CAD disponibles en → www.festo.com

KVIA-5 y KVIA-10




1 Cable de 5 m o de 10 m

Tipo KVIA-MPPE-...



1 Cable de 5 m o de 10 m






Tipo KVIA-MPYE-...



1 Cable de 5 m o de 10 m

Técnica de conexiones para entradas/salidas eléctricas

Hoja de datos: KVIA-...

Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)				
KVIA-5 y KVIA-10				
Conector tipo clavija	Pin	Color del hilo		
	1	Gris		
	2	Rosa		
	3	Verde		
	4	Amarillo		
	5	Marrón		
	6	Blanco		
	Cuerpo	Malla		
Tipo KVIA-MPPE-...				
Conector tipo clavija	Pin	Color del hilo	Pin	Conector tipo zócalo
	1	Gris	6	
	2	Rosa	8	
	3	Verde	4	
	4	Amarillo	2	
	5	Marrón	7	
	6	Blanco	3	
	Cuerpo	Malla	-	
Tipo KVIA-MPYE-...				
Conector tipo clavija	Pin	Color del hilo	Pin	Conector tipo zócalo
	1	-	-	
	2	-	-	
	3	Verde	3	
	4	Amarillo	4	
	5	Marrón	1	
	6	Blanco	2	
	Cuerpo	Malla	-	