

Tubos protectores

FESTO



Tubos protectores

Hoja de datos

FESTO


Tubo protector MKV-PG para tubos de material sintético

Material:

Cloruro de polivinilo, acero para muelles

Protección de tubos neumáticos y cables eléctricos.

Flexible, extensible y contráctil, hermético y muy resistente al aceite y a los ácidos.



- 1 Tubo protector
- 2 Racor
- 3 Contratuerca

Referencias


| Para conectores múltiples | Cantidad máxima de tubos flexibles con diámetro nominal 4 | Diámetro interior x diámetro exterior [mm] | Radio máx. de curvatura +10% [mm] | Peso [g] | Nº de artículo | Tipo | PE* [m] |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| - | 3 | 15x19 | 19 | 215 | 7404 | MKV-PG-13,5 | 50 |
| KSV-5 | 5 | 21x27 | 27 | 300 | 7549 | MKV-PG-21 | 50 |
| KSV-8 | 8 | 29x36 | 36 | 470 | 7550 | MKV-PG-29 | 25 |
| KSV-16-B | 16 | 38x45 | 45 | 680 | 7147 | MKV-PG-36 | 25 |
| KSV-32-B | 32 | 48x56 | 56 | 1 075 | 7148 | MKV-PG-48 | 25 |

* Unidad de embalaje

Racor de tubo protector MKVV Contratuerca MKVM para tubos de material sintético

Material:

Material sintético



Dimensiones

| Conexión D | B | L | L1 | \varnothing | \varnothing 1 |
|------------|---|------|----|---------------|-----------------|
| Pg 13,5 | 6 | 42 | 10 | 24 | 27 |
| Pg 21 | 7 | 58 | 11 | 35 | 36 |
| Pg 29 | 7 | 59 | 12 | 45 | 46 |
| Pg 36 | 8 | 62,5 | 12 | 54 | 60 |
| Pg 48 | 8 | 68 | 15 | 65 | 70 |

Referencias: racor de tubo protector

| Para tubo flexible de protección | Peso [g] | Nº de artículo | Tipo |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Pg 13,5 | 7 | 19113 | MKVV-PG-13,5-B |
| Pg 21 | 27 | 19114 | MKVV-PG-21-B |
| Pg 29 | 50 | 19115 | MKVV-PG-29-B |
| Pg 36 | 21 | 19116 | MKVV-PG-36-B |
| Pg 48 | 35 | 19117 | MKVV-PG-48-B |

Referencias: contratuerca

| Para tubo flexible de protección | Peso [g] | Nº de artículo | Tipo |
|----------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Pg 13,5 | 1 | 7411 | MKVM-PG-13,5 |
| Pg 21 | 4 | 9691 | MKVM-PG-21 |
| Pg 29 | 6 | 9692 | MKVM-PG-29 |
| Pg 36 | 12 | 7413 | MKVM-PG-36 |
| Pg 48 | 13 | 7414 | MKVM-PG-48 |

- - Importante

El tubo protector MKV puede combinarse con el conector múltiple KSV.

→ Internet: ksv

- - Importante

Otros tubos de protección para elementos utilizados en la técnica de manipulación y montaje.

→ Internet: mkr, mkg