

- **Molteplici varianti**
- **Robusti**
- **Funzionali**
- **Flessibili**


# Profili e raccordi per profili

Caratteristiche

FESTO

Componenti di sistema  
Elementi base

3.1



## Kit di base

### Profilo portante HMBS

Con scanalatura di larghezza 8 mm per il fissaggio di kit di collegamento e kit di base, nonché squadrette di fissaggio.

### Calotta di copertura HMBSA

Per la protezione del lato frontale dei profili portanti HMBS.

### Kit di collegamento HMBSV

Per il collegamento da 2 a 3 profili portanti HMBS.

### Kit di collegamento HMBSW

Per il collegamento di due profili portanti HMBS o di profili portanti con distanza scanalature di 40 mm.

### Kit di base HMBF-DB

Per il fissaggio diretto dei profili portanti su una sottobase.

### Squadretta di fissaggio HMBWS


Per il collegamento di un profilo portante (con distanza scanalature 40 mm) a un profilo portante (con una distanza scanalature superiore o inferiore a 40 mm).

# Profili e raccordi per profili



Caratteristiche

FESTO


Un sistema efficace per la sua funzionalità e flessibilità



6 Kit di collegamento HMBSW



7 Squadretta di fissaggio HMBWS



- |                              |                                 |   |   |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1 Profilo portante HMBS      | 5 Kit di base HMBF-DB           | 8 Squadretta di fissaggio dei profili portanti con interasse fori di 40 mm di larghezza (Festo, Item, May-Tec, Schüco, ...) | 9 Squadretta di fissaggio dei profili portanti con interasse fori per distanza scanalature ≠ di 40 mm (Bosch, Norgren, ...) |
| 2 Profilo portante Bosch     | 6 Kit di collegamento HMBSW     |   |   |
| 3 Calotta di copertura HMBSA | 7 Squadretta di fissaggio HMBWS |   |   |
| 4 Kit di collegamento HMBSV  |                                 |   |   |

Componenti di sistema  
Elementi base

3.1

# Profili e raccordi per profili

Foglio dati


FESTO

Componenti di sistema  
Elementi base

3.1

## Profilo portante HMBS

Materiali:  
lega di Al per lavorazione plastica




1 Fissaggio per tasselli scorrevoli da 8 mm

Dati di ordinazione			
Dimensioni [mm]	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
80x40	175 964	HMBS-80/40-...	1
80x80	175 958	HMBS-80/80-...	1
Accessori			
Tasselli scorrevoli	186 567	HMBN-8-2M5	10

1) Quantità in pezzi

## Calotta di copertura HMBSA

Materiali:  
poliacetato



Dati di ordinazione			
Dimensioni [mm]	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
80x40	175 966	HMBSA-80/40-...	1
80x80	175 965	HMBSA-80/80-...	1

1) Quantità in pezzi



# Profili e raccordi per profili

Foglio dati

FESTO

## Kit di collegamento HMBSV

Materiali:  
lega di Al per lavorazione plastica




- 1) Kit di collegamento
- 2) Tassello scorrevole da 8 mm HMBN-8-2M5

Dati di ordinazione			
	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
Kit di collegamento	175 972	HMBSV	1
Accessori			
Tasselli scorrevoli	186 567	HMBN-8-2M5	10
Viti	M5x16		-

1) Quantità in pezzi

## Kit di collegamento HMBSW

Materiali:  
lega di Al per lavorazione plastica  
calotta protettiva: poliacetato



- 1) Kit di collegamento
- 2) Tassello scorrevole da 8 mm HMBN-8-2M5

Dati di ordinazione			
	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
Kit di collegamento HMBSW	178 228	HMBSW	1
Accessori			
Tasselli scorrevoli	186 567	HMBN-8-2M5	10
Anelli distanziali	186 563	HMBRD	10
Viti	M5x16		-

1) Quantità in pezzi

Componenti di sistema  
Elementi base


3.1

## Profili e raccordi per profili

FESTO

### Kit di base HMBF-DB

Materiali:  
lega di Al per lavorazione plastica  
calotta protettiva: poliacetato




Dati di ordinazione			
	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
Kit di base HMBF-DB	175 951	HMBF-DB	1
Accessori			
Tasselli scorrevoli	186 567	HMBN-8-2M5	10
Anelli distanziali	186 563	HMBRD	10
Viti	M5x16		-

1) Quantità in pezzi

### Squadretta di fissaggio HMBWS

Materiali:  
lega di Al per lavorazione plastica



Dati di ordinazione			
	Cod. prod.	Tipo	QT <sup>1)</sup>
Squadretta di fissaggio HMBWS	189 486	HMBWS	1
Accessori			
Tasselli scorrevoli	186 567	HMBN-8-2M5	10
Viti	M5x16		10

1) Quantità in pezzi