


Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMP3-...

- Conector tipo zócalo con cable para conexión multipolo
- Preconfeccionado
- Cables de 5 m o 10 m
- 9 ó 25 contactos
- Sub-D




Datos técnicos generales		KMP3-9P-...	KMP3-25P-...
Tipo			
Tipo de fijación		2 tornillos M3x16	
Posición de montaje		Indistinta	
Conexión eléctrica		Conector tipo zócalo Sub-D de 9 contactos	Conector tipo zócalo Sub-D de 25 contactos
Tensión de funcionamiento	[V DC]	24	
Carga de corriente	[A]	3	
Diámetro del cable	[mm]	9,5	12
Clase de protección según NE 60 529		IP65 (montada)	
Información sobre los materiales: cuerpo		Poliamida (6GB30)	
Información sobre los materiales: contactos		Aleación de cobre, dorado	
Información sobre los materiales: funda del cable		Cloruro de polivinilo	
Información sobre los materiales: junta		Caucho nitrílico (NBR)	
Temperatura ambiente	[°C]	-30 ... +80	
Temperatura ambiente tendido del cable suelto	[°C]	-5 ... +80	

Referencias						
	Tipo de cable [mm ²]	Peso del producto		Longitud [m]	Tipo	Nº de artículo
		Cable [g/m]	total [g]			
	10x0,34	Aprox. 117	425	5	KMP3-9P-08-5	18 698
	10x0,34		814	10	KMP3-9P-08-10	18 579
	10x0,34		Según largo	Indistinta	KMP3-9P-08-X	18 697
	18x0,34	Aprox. 180	672	5	KMP3-25P-16-5	18 624
	18x0,34		1 303	10	KMP3-25P-16-10	18 625
	18x0,34		Según largo	Indistinta	KMP3-25P-16-X	18 699
	24x0,25	Aprox. 178	Según largo	Indistinta	KMP3-25P-22-X	163 971

Conexiones eléctricas para conexión multipolo

Hoja de datos: KMP3-...

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com



Tipo	1	B1	B2	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3
KMP3-09P-...	Conector Sub-D tipo zócalo, 9 contactos	30	23	8,3	43	37	35	50	43	Largo según tipo (5 m, 10 m o longitud indistinta)
KMP3-25P-...	Conector Sub-D tipo zócalo, 25 contactos	30	23	11,2	47	37	35	70	63	

Distribución de conexiones (plano del conector)

KMP3-9P-...		Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	6	Blanco	6	Azul
	2	7	Verde	7	Rojo
	3	8	Amarillo	8	Violeta
	4	9	Gris	9	Negro
	5	-	Rosa	-	Marrón

KMP3-25P-16-...		Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo	KMP3-25P-22-...	
Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo	Pin	Color del hilo
	1	14	Blanco	14	Amarillo y marrón	1	Blanco
	2	15	Verde	15	Blanco y gris	2	Verde
	3	16	Amarillo	16	Gris y marrón	3	Amarillo
	4	17	Gris	17	-	4	Gris
	5	18	Rosa	18	-	5	Rosa
	6	19	Azul	19	-	6	Azul
	7	20	Rojo	20	-	7	Rojo
	8	21	Violeta	21	-	8	Violeta
	9	22	Gris y rosa	22	-	9	Gris y rosa
	10	23	Rojo y azul	23	-	10	Rojo y azul
	11	24	Blanco y verde	24	Marrón	11	Blanco y verde
	12	25	Marrón y verde	25	Negro	12	Marrón y verde
	13	-	Blanco y amarillo	-	-	13	Blanco y amarillo