

Conectores confeccionables, conector tipo zócalo, forma B

Hoja de datos

Conector tipo zócalo MSSD-F

- Para válvulas con bobinas F
- Conexión del cable con fijación roscada o mediante técnica autocortante



Datos técnicos generales			
Tipo	MSSD-F	MSSD-F-M16	MSSD-F-S-M16
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo	Conector acodado tipo zócalo	Conector tipo zócalo
	3 contactos	3 contactos	3 contactos
	Fijación roscada	Fijación roscada	Borne autocortante
	Forma rectangular MSF	Forma rectangular	–
	–	Forma B según estándar industrial 11 mm	Forma B
Racor del cable	Pg9	M16x1,5	–
Diámetro admisible del cable [mm]	6 ... 8	6 ... 8	5,5 ... 8
Sección de la conexión [mm ²]	Máx. 1,5	Máx. 0,75	0,5 ... 1
Frecuencia de conexión	–	50	10
Tipo de fijación	Tornillo central M3	Tornillo central M3	Tornillo central M3
Posición de montaje	Indistinta	Indistinta	Indistinta
Grado de protección según EN 60 529	IP65 (montado)	IP65 (montado)	IP67 (montado)

Datos técnicos – Parte eléctrica			
Tipo	MSSD-F	MSSD-F-M16	MSSD-F-S-M16
Margen de tensión de funcionamiento	[V DC]	–	0 ... 250
	[V AC]	–	0 ... 250
Resistencia a sobretensión [kV]	–	2	–
Carga eléctrica con 40 °C [A]	–	6	–
Grado de ensuciamiento	–	3	–

Materiales			
Tipo	MSSD-F	MSSD-F-M16	MSSD-F-S-M16
Cuerpo	Material sintético	PA reforzado	PA
Color del cuerpo	Negro	Negro	Negro
Juntas	–	HNBR	–
Características del material	–	Conformidad con RoHS	–




Condiciones de funcionamiento y del entorno			
Tipo	MSSD-F	MSSD-F-M16	MSSD-F-S-M16
Temperatura ambiente [°C]	–25 ... +90	–20 ... +115	–25 ... +90
Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) ¹⁾	Según directiva UE de bajo voltaje	–	–

1) Más información www.festo.com/sp → Certificates.

Conectores confeccionables, conector tipo zócalo, forma B

Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en www.festo.com



Referencias				
Descripción	Conexión del cable	Peso	Nº art.	Tipo
Conector tipo zócalo para válvulas con bobinas F	Fijación roscada	17 g	34431	MSSD-F
		35 g	539710	MSSD-F-M16
	Borne autocortante	35 g	192746	MSSD-F-S-M16