

Herramientas para tubos

FESTO



Hoja de datos


Cortador de tubos PAN-VOS

Para tubos flexibles PAN-V0 ignífugos

Nota sobre los materiales:

En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

Color: gris



Antes de insertar el tubo de plástico PAN-V0 en el racor rápido roscado QS-V0, el revestimiento de PVC del tubo flexible debe acortarse a la medida X.

El tope integrado en el cortador de tubos PAN-V0 garantiza que el revestimiento de PVC se corte siempre a la longitud X correcta. La disposición de las cuchillas evita dañar el tubo flexible interior de poliamida.

Dimensiones y referencias de pedido

Racor de conexión QS-V0	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	X	Peso [g]	N.º art.	Código del producto	
Diámetro interior de 4 mm	4	6	2,5	14,7±1	20	133180	PAN-VOS-4	
Diámetro interior de 6 mm	6	8	4	15,7±1	20	133181	PAN-VOS-6	
Diámetro interior de 8 mm	8	10	6	16,7±1	21	133182	PAN-VOS-8	
Diámetro interior de 10 mm	10	12	7,5	19,2±1	21	133183	PAN-VOS-10	
Diámetro interior de 12 mm	12	14	9	22,7±1	21	133184	PAN-VOS-12	

Útil de desmontaje ZDS

Con cuchilla para desmontar tubos de plástico acoplados a una boquilla estriada.

Nota sobre los materiales:

En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)**Referencias de pedido**

	N.º art.	Código del producto
Para tubo flexible de diámetro nominal 3	9090	ZDS-PK-3
Para tubo flexible de diámetro nominal 4	9522	ZDS-PK-4

Hoja de datos

Herramienta de montaje ZMS-PK-3/4

Con cuchilla para acoplar tubos de plástico a una boquilla estriada.

Nota sobre los materiales:
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)



Referencias de pedido	N.º art.	Código del producto
Herramienta de montaje	9341	ZMS-PK-3/4

Tijeras cortatubos ZR

Las tijeras cortatubos ZR se utilizan para acortar tubos PQ-PA con diámetros exteriores de hasta 28 mm. No son adecuadas para tubos flexibles con revestimiento de metal.



Referencias de pedido	N.º art.	Código del producto
Tijeras cortatubos	194592	ZR

Tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS

Las tijeras para cortar tubos y mangueras ZRS se utilizan para cortar tubos flexibles de plástico y de caucho nitrílico con y sin refuerzo textil hasta un diámetro exterior de 20 mm. No son adecuadas para tubos flexibles con revestimiento de metal. Además tienen integrado un clip de seguridad para impedir una apertura no autorizada.



Nota sobre los materiales:
En conformidad con la Directiva
2002/95/CE (RoHS)

Referencias de pedido	N.º art.	Código del producto
Tijeras para cortar tubos y mangueras con 2 cuchillas de repuesto	7658	ZRS
10 cuchillas de repuesto para tijeras para cortar tubos y mangueras	218606	ZRS 10PACK