




Software FluidDraw®

FESTO



Vollständige Schaltkreisdokumentation leicht gemacht

FluidDraw P6 mit Symbol-Bibliothek, Schaltplan, Projektbaum



Beschreibung

FluidDraw P6 ermöglicht das einfache und schnelle Erzeugen von elektrischen und pneumatischen Schaltpläne und von professionellen Projekte inklusive Zeichnungsrahmen und Schriftkopf. Die Software erleichtert die Dokumentation kompletter Anlagen ebenso wie das Anlegen

einfacher Skizzen. Neben vielen Standard-Schaltkreissymbole stehen auch sämtliche Bauteile des Festo Produktkatalogs mit zugehörigen Teilenummern und technischen Details zur Verfügung. Betriebsmittelkennzeichnungen werden automatisch vergeben

und können bei Bedarf angepasst werden. Artikeldaten und Schaltkreisinformationen lassen sich in automatisch generierten Auswertungen ausgeben. Bei bestehendem Benutzerkonto für den Festo Online-Shop stehen die entsprechenden Warenkörbe

in FluidDraw zur Verfügung. Neben dem eigenen Dateiformat von FluidDraw werden auch DXF-Dateien und Schaltkreiszeichnungen, die mit älteren FluidDraw-Versionen oder FluidSIM erstellt wurden, unterstützt.

Lizenzen

Lizenzmodell

Alle FluidDraw Lizenzen sind Netzwerk-Lizenzen. Sie können über einen Lizenzserver geteilt werden

oder auch lokal auf einem PC oder Notebook genutzt werden. Die Lizenzen werden in Form

eines Tickets direkt nach dem Kauf zur Verfügung gestellt und

können direkt in FluidDraw aktiviert werden.

Test-Lizenz

- Lizenz ist 30 Tage gültig
- Erweiterung auf eine andere Lizenz jederzeit möglich

Studenten-Lizenz

- Lizenz ist ein Jahr gültig
- Nachweis der Berechtigung (z.B. Immatrikulationsbescheinigung) erforderlich
- Kennzeichnung auf Arbeits-Oberfläche und Ausdrucken als Studenten-Lizenz

Jahresabo FluidDraw 365

- Lizenz ist jeweils ein Jahr gültig und wird automatisch verlängert
- Alle Updates innerhalb von Version P6 enthalten
- Alle Upgrades auf neuere Versionen enthalten
- Beenden jederzeit möglich

Lizenzkauf FluidDraw P6

- Unbefristete Nutzung
- Alle Updates innerhalb von Version P6 enthalten

Systemvoraussetzungen

- Windows 7 oder höher
- Internetzugang für Aktivierung

Neue Funktionen

- Menü-Darstellung im Ribbon Stil
- Darstellung von Ventilinseln inklusive automatisches Aufteilen auf mehrere Seiten
- Neue Symbole für Festo Motoren und Controller
- Direkter Zugriff auf den Online Warenkorb
- Direkter Zugriff auf Online Dienste, wie Datenblätter oder Dokumentation im Schaltplan
- Flexible Listen und zusätzliche Auswertungs-Vorlagen, individuell anpassbar und zu exportierbar
- Einfache Tabellen
- Export/Import von Programmeinstellungen
- Zweistellige, anpassbare Kennbuchstaben für Betriebsmittel
- Abspeichern von Projektvorlagen
- Lizenzausleihe
- GRAFCET Unterstützung
- PDF Export inklusive Hyperlinks

Klassische Funktionen

Symbolbibliotheken

- Komplette pneumatische Symbolbibliothek nach ISO 1219-1
- Komplette elektrische Symbolbibliothek nach DIN EN 60617
- Intelligente automatisierte Kennzeichnung von Betriebsmitteln nach DIN EN 81346-2
- Erweiterung um benutzereigene Symbolbibliotheken

Schaltkreiserstellung

- Einfügen von Symbolen ohne Auftrennen der Verbindungsleitungen
- Automatisches Verbinden von Anschlusspunkten (Auto-connect)
- Automatisiertes Erstellen der kompletten Symbolik bei konfigurierbaren Festo Produkten, z.B. Ventilinsel
- Intelligentes Leitungsrouting mit Stützstellen für Richtungsänderungen
- Ausrichtehilfe für die Anordnung von Symbolen
- Automatisch aktualisierende Querverweise
- Übersichtsfenster für Navigation auf dem Arbeitsblatt (Lupefunktion)
- 256 Zeichenebenen

Zeichnen

- Geometrische Zeichenelemente für 2D-Aufbaupläne
- Eigene Symbole erstellen und archivieren
- Zeichnen über Koordinaten (Länge, Breite, Radius)
- Bemaßen (mm, cm, Inch)

Verwalten

- Mehrere Blätter in einem Projekt
- Projekt-Strukturierung über Unterordner
- Mehrere Projekte gleichzeitig öffnen

Auswerten

- Stücklisten
- Kontaktspiegel
- Klemmenpläne
- Kabelpläne (tabellarische Verdrahtungsübersicht)
- Schlauchlisten (tabellarische Verschlauchungsübersicht)
- Inhaltsverzeichnis
- Komplett individualisierbar

Produktdaten

- Offline Suche über integrierten Festo Katalog
- Benutzereigene Produktdatenbanken und Produktkataloge mit Suchfunktionen
- Zugriff auf den Festo Offline Warenkorb
- Zugriff auf den Festo Online Warenkorb

Übersetzen

- Automatisches Übersetzen von Festo Produktbezeichnungen
- Benutzereigene Übersetzungstabellen einstellbar
- Unterschiedliche Spracheinstellungen für verschiedene Programmebenen

Schnittstellen

- Daten-Export zum Festo Online Warenkorb
- Daten-Import von integrierter Offlineversion des Festo Katalogs
- Importieren und Exportieren von Grafik-Formaten (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
- Importieren und Exportieren von Stücklisten (TXT, CSV)
- PDF-Export
- Importieren und Exportieren eigener Produktdatenbanken (TXT, CSV)
- Importieren und Exportieren eigener Übersetzungstabellen (TXT, CSV)

Bestellangaben	
	Teile-Nr. Typ
Test-Lizenz, Laufzeit 30 Tage	8085494 GSWF-FD-T-RN-1M-1
Studenten-Lizenz für Studenten und Lehrkräfte, Laufzeit 1 Jahr	8085495 GSWF-FD-E-RN-12M-1
Lizenzkauf FluidDraw P6	8085496 GSWF-FD-P6-RN-1
Jahresabo FluidDraw 365	8085497 GSWF-FD-P-RN-12M-1