


Vezérlő CMXR-C2

Cikkszám: 567869
Kifutó termék

FESTO

[Moduláris robotvezérlés, Codesys V2.3-mal.](#)

[Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Felfogási mód	alakos sínnel
Gyártmány súlya	1,270 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Védettség	IP20
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Relatív légnedvesség	10 - 95 %
Feldbusz csatolás	2 x CANopen Master
Feldbusz max. átviteli sebessége	1 Mbit/s
Buszcsatlakozó	Csatlakozó 9 sarkú Sub-D
Vezérlő működési módja	Automatikus üzemmód Kézi üzemmód
Üzemi feszültség	24 VDC +25% / -20%
Állapotjelzők	7-szegmenses kijelző LED zöld = hálózati feszültség
Ethernet, száma	1
Ethernet, támogatott protokollok	TCP/IP
CPU adatok	256 MB SDRAM 512 KB SRAM 600 MHz-es processzor
USB interfész	USB 2.0
Kártyahely	1x opcionális Ethernet modul 1x opcionális CAN modul 1x soros interfész modul 1x Compact Flash 1-es típus
Rezgésállósági vizsgálat	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ütésállósági vizsgálat	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (félszínusz)
Védettségi osztály	III
Teljesítményfelvétel 24 V	30 W
Memóriakártya	Compact Flash 256 MB
Kezelő készülék	Kézi kezelő készülék
Összes tengely darabszáma	9
Tengelyek felosztása	3 bázistengely 3 csuklós tengely

Jellemző	Érték
	3 segédtengely
Vezérlési módszerek	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Támogatott kinematika	2-tengelyes portál elrendezés X-Z / Y-Z / X-Y 3-tengelyes portál elrendezés X-Y-Z Tetszőleges interpoláció. Tripod
Koordináta-rendszerek	Tengely koordináták (Joint) Derékszögű koordináták (globális) Szerszám koordináták (Tool)
Bővítések	Max. 12 bővítő kártya Digitális be-/kimeneti kártyák Analog be-/kimeneti kártyák Encoder kártya PROFIBUS-DP-Slave
Programozó szoftver	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool) készülék-specifikus plug-in
Program nyelv	Szöveges makrónyelv Festo Teach Language (FTL)
Program szervezés	FTL programokkal
Utastításkészlet	Matematikai függvények
Utastítások max. száma	kb. 10000
Konfigurálási támogatás	FCT (Festo Configuration Tool) készülék-specifikus plug-in
Kezelő elemek	CTRL billentyű