

csatlakozó kábel



NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Cikkszám: 8093270

Kifutó termék

Kifutó típus. 2025-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Gyártmány súlya	35 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	USB 3.0 type B micro
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x screws M2x0.4
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	USB 3.0 type B micro
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	9
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x threaded bush M2x0.4
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1.4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Shielding	igen
Átviteli tulajdonságok	as per system communication AP
Kábelhossz	0.45 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 62 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 62 mm
Kábel átmérő	6.2 mm
Kábelszerkezet	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
Vezeték névleges keresztmetszet	0.32 mm ²
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-10 ... 80 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	PVC
Ház színe	fekete
Material insulation	PVC