


# Valdikliai CMXR-C2

Gaminio numeris: 567869  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Modular robotic controller with Codesys V2.3](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Montavimo tipas	su bėgeliu
Produkto svoris	1.270 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Apsaugos klasė	IP20
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Fieldbus sujungimas	2 x CANopen Master
Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta	1 Mbit/s
Magistralės jungtis	Kištukas 9 galvučių Sub-D
Valdiklio darbinis režimas	Automatinis režimas Rankinis valdymas
Nominali įtampa	24 VDC +25% / -20%
Būsenų indikavimas	7- segmentų displejus LED žalia = galingumas
Eternetas, kiekis	1
Eternetas, palaikomi protokolai	TCP/IP
CPU Duomenys	256 MB SDRAM 512 KB SRAM 600 MHz procesorius
USB prieiga	USB 2.0
Pajungimo lizdai	1x Ethernet- modulis 1x CAN- modulis 1 x nuoseklios sąsajos modulis 1x Atminties kortelės tipas 1
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Saugumo klasė	III
Energijos sąnaudos 24 V	30 W
Atminties kortelė	Compact Flash 256 MB
Valdymo modulis	Rankinis prietaisas
Bendras ašių skaičius	9
Ašių skyrius	3 bazinės tiesinės pavaros

Savybės	Reikšmė
	3 ašys 3 pagalbinės tiesinės pavaros
Valdymo metodai	E/A Stand-alone E/A (16E/16A) E/A + PROFIBUS DP PROFIBUS DP
Išsverta kinematika	2-tiesinės pavaros - Portalai X-Z / Y-Z / X-Y 3-linijinių pavarų Portalai X-Y-Z Bet kokia interpoliacija Erdvinė svirtinė kinematika
Koordinačių sistemos	Ašinės koordinatės (susietos) Žemėlapių koordinatės (pasaulinės) Gamybos koordinatės
Išplėtimas	Daugiausia 12 praplėtimo kortų Skaitmeninės įvesties ir išvesties kortelės Analoginės įvesties ir išvesties kortelės Koduotojo-kortelė PROFIBUS-DP-Slave
Programinė įranga	CDSA-D1-VX FCT (Festo Configuration Tool) Jungtis pritaikyta atitinkamam įrenginiui
Programavimo kalba	Tekstinė makro kalba Festo Teach Language (FTL)
Programos organizacija	su FTL-Programomis
Komandų rinkinys	Matematinės funkcijos
Didžiausias komandų skaičius	apie 10000
Parama konfigūruojant	FCT (Festo Configuration Tool) Jungtis pritaikyta atitinkamam įrenginiui
Valdymo elementai	CTRL-mygtukas