

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSLV-G1/8-4-100

Ürün numarası: 132060

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 2.3 mm   |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi   |
| Hazne boyutu                            | 100  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 Bar...6 Bar<br>-13.775 000032...87 000032  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 Bar...14 Bar<br>-13.775 000032...203 000032  |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Üreticinin <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> adresindeki beyanı uyarınca su |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C   |
| Nominal sıkma torku                     | 7 Nm   |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20  |
| Ürün ağırlığı                           | 22 Gram  |
| Montaj türü                             | Dış altıgenli içi boş civata   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış G1/8   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için   |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | PBT  |
| İçi boş civata malzemesi                | Pirinç, nikel kaplı  |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum contası malzemesi                | NBR  |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |