



# ไส้กรองคาร์บอน

## MS9-LFX-N1-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 553034

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ขนาด                                          | 9                                               |
| ซีรีส์                                        | MS                                              |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | แนวตั้ง +/- 5°                                  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                        | ตัวกรองถ่านกัมมันต์                             |
| แรงดันใช้งาน                                  | 0 bar...20 bar                                  |
| Max. Normal flow สำหรับระดับความสะอาดของอากาศ | 6500 l/min                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                                | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:4:2]      |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                          | -10 °C...60 °C                                  |
| ระดับความสะอาดของอากาศที่ทางออก               | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [3:4:1]      |
| อุณหภูมิปานกลาง                               | 5 °C...30 °C                                    |
| ปริมาณน้ำมันตกค้าง                            | 0.003 mg/m³                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -10 °C...60 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 2000 g                                          |
| ประเภทของรัด                                  | ทางเลือก:<br>การติดตั้งสาย<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม |
| ข้อต่อลม 1                                    | 1NPT                                            |
| ข้อต่อลม 2                                    | 1NPT                                            |
| วัสดุหุ้ม                                     | PA                                              |
| ซีลวัสดุ                                      | NBR                                             |
| ตัวกรองวัสดุ                                  | ถ่านกัมมันต์                                    |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | อลูมิเนียมหล่อ                                  |
| เปลือกวัสดุ                                   | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                            |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                          | PA                                              |