

# หัวต่อสวมเร็วแบบตัว L NPQE-L-Q6-S6-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 8113196

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ขนาด                                          | มินิ                                           |
| ความกว้างปรกติ                                | 4 mm                                           |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                             | ตามต้องการ                                     |
| ออกแบบ                                        | ตัว L                                          |
| ขนาดบรรจุ                                     | 10                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                       | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์            | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด               | -13.775 psi...116 psi                          |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม        | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364 โซน III                              |
| ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14 | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -5 °C...60 °C                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                              | 2.43 g                                         |
| ข้อต่อลม 1                                    | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                     |
| ข้อต่อลม 2                                    | ข้อต่อ Ø 6 มม.                                 |
| แหวนปล่อยสี                                   | สีฟ้า                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                             | PBT                                            |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                                | ปอม                                            |
| ซีลท่อวัสดุ                                   | NBR                                            |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                            | สแตนเลส                                        |