

Küresel vana


VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14

Ürün numarası: 4802245

FESTO

Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanım için paslanmaz çelik, 2/2 yollu, nominal çap 3/4", tepe flanş F0304, PN16, DIN 32676-B'ye göre ferrule bağlantı, elektropolisajlı.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tasarım yapısı | 2- Yollu-küresel vana |
| Tetikleme şekli | mekanik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Proses valfinin bağlantısı | DIN 32676 serileri B'ye kenetlenir |
| Anahtarlama konum göstergesi | Kanal yönü = akış yönü |
| Flans delik şablonu | F0304 |
| İç çap | 23,7 mm |
| Nominal çap DN | 20 |
| Valf fonksiyonu | 2/2 |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Proses valfinin nominal basıncı | 16 |
| Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN | 9 Nm |
| Standarda dayalı | DIN 32676 ISO 5211 |
| Ortam | Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:] Asal gazlar Su Nötr sıvılar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 200 °C |
| Debi miktarı Kv | 82 m3/h |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Malzeme, muhafaza | Paslanmaz çelik döküm |
| Gövde için malzeme numarası | 1.4409 |
| Malzeme, sit sızdırmazlığı | PTFE, modifiye |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM PTFE |
| Malzeme, bilya | Paslanmaz çelik döküm |
| Bilya için malzeme numarası | 1.4409 |
| Malzeme, mil | Yüksek alımlı paslanmaz çelik |
| Şaft için malzeme numarası | 1.4401 |
| Ürün ağırlığı | 1.130 g |
| Müsaade edilebilirlik | 3-A Sanitary CRN |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |