

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung KMYZ-3

- Verbindungsleitung für die Schnellschaltventile MH2/MH3 mit ZC-Magnetspulen
- Vorkonfektioniert
- Kabellängen 0,5 bis 10 m



Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMYZ-3-24	KMYZ-3-24-M8
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform	Dose gewinkelt, 2-polig, viereckige Bauform
	offenes Kabelende, 2-adrig	Stecker gerade, 3-polig, M8x1
Schaltstellungsanzeige	LED	
Nennbetriebsspannung [V DC]	24	
Kabelaufbau [mm ²]	2x0,25	
Kabeldurchmesser [mm]	3,4	
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden	
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2	
Einbaulage	beliebig	
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)	

Werkstoffe	
Gehäuse	PA
Steckkontakt	Bronze
Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +50

Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

KMYZ-3-24



- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für ZC-Magnetspulen
- 5 Befestigungsschraube

KMYZ-3-24-M8



- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Nut für Bezeichnungsschild IBS-6x10 (nicht im Lieferumfang)
- 3 2-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild für ZC-Magnetspulen
- 5 Befestigungsschraube

Typ	B1	D1 · · ·	D2 · · ·	D3 · · ·	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B	9,7	3,4	-	-	12,25	12,15	500	-	28,1	18
KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B							2500			
KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B							10000			
KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR	9,7	3,4	9,7	M8X1	12,25	12,15	500	41,1	28,1	18
KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR							2500			

Bestellangaben

	Elektrischer Anschluss	Gewicht	Kabellänge	Teile-Nr.	Typ
	offenes Kabelende, 2-adrig	50 g	2,5 m	193693	KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B
		90 g	5 m	193695	KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B
		170 g	10 m	196066	KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B
	Stecker gerade, M8x1, 3-polig	18 g	0,5 m	525654	KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR
		54 g	2,5 m	525655	KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR

Bestellangaben – Zubehör

	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen	18576	IBS-6x10