


Hoja de datos

Cable de conexión NEBV-HSG2

- Cable de conexión para válvulas VUVG
- Preconfigurado
- Longitudes del cable de 0,5 hasta 5 m
- Para conexión a la placa base eléctrica VAVE-L1-...S



Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica		Zócalo, 2 pines
Tensión nominal de funcionamiento	[V DC]	0 ... 30
Código de color para el aislamiento de los hilos	Pin1	Negro
	Pin2	Rojo
Tipo de fijación		Clip
Posición de montaje		Indistinta

Materiales

Código de producto	NEBV-HSG2-KN	NEBV-HSG2-P
Cuerpo	POM	POM
Color del cuerpo	Negro	Negro
Contacto crimp	Aleación de cobre estañada	Aleación de cobre estañada
Cubierta aislante del cable	–	PUR
Color de la cubierta aislante del cable	–	Gris
Cubierta aislante	PVC	PVC
Características del cable	–	Apropiado para cadenas de arrastre
Nota sobre los materiales	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)	En conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	[°C]	–5 ... +60
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la Directiva 2002/95/CE (RoHS)
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾		Según la normativa RoHS del Reino Unido
Grado de protección		IP40
Nota sobre el grado de protección		en estado montado


1) Más información en www.festo.com/catalogue/... → Soporte/Descargas.

Cableado (vista del zócalo)

	Pin	Color del hilo
	1	Negro
	2	Rojo


Hoja de datos

Dimensiones Descarga de datos CAD → www.festo.com



Código de producto	B1	H1	L1	L2
NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2	7,8	7,7	500	15
NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2			1000	
NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2			2500	
NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2			5000	

Dimensiones Descarga de datos CAD → www.festo.com



Código de producto	B1	D1 Ø	H1	L1	L2	L3	L4
NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2	9	3,4	7,7	500	50	35,2	11
NEBV-HSG2-P-1-N-LE2				1000			
NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2				2500			
NEBV-HSG2-P-5-N-LE2				5000			

Hoja de datos

Referencias de pedido					
Conexión eléctrica	Estructura del cable	Peso [g]	Longitud [m]	N.º art.	Código de producto
Zócalo recto, 2 pines	2 cables individuales	4	0,5	566662	NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
		7	1	566663	NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
		17	2,5	566664	NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
		31	5	566665	NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
	Cable bifilar	8	0,5	566666	NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
		16	1	566667	NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
		35	2,5	566668	NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
		70	5	566669	NEBV-HSG2-P-5-N-LE2