


Spojni kabel NEBC-C-S1WA9HS-K-5-N-B-LE5-PT-S10

Broj dijela: 2376019

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	DIN 47100
protokol	I-Port
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	600 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	9
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	2x vijak 4-40 UNC s brtvom
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	5.2 A
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	26 mm
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	78 mm
Promjer kabela	6.5 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	5 x 0,5 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67 IP69K

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Posebna svojstva	lako se čisti
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	sivo
Materijalni vijci	Plemeniti čelik
Materijalne brtve	EPDM
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena bronca
Materijal izolacijske čahure	PVC