

Блок диагностики и обслуживания FED-700

FESTO

№ изделия: 543442
Продукт будет снят с производства

Дисплей и блок управления с графическим LCD-дисплеем для подключения к контроллерным системам, с 1 функциональной клавишей.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Монтажная глубина | 71 mm |
| Высота | 187 mm |
| Длина | 232 mm |
| Макс. толщина передней панели | 5 mm |
| Память пользователя | 32 Mbyte |
| Кол-во светодиодов | 1 |
| Кол-во функциональных клавиш | 1 |
| Часы реального времени | Да |
| Список событий | 1.024 |
| Способ запоминания | 32 kByte |
| Тревога | 1.024 |
| Отклонение часов реального времени | 130 с в месяц |
| Количество цветов | 64 k |
| Количество светодиодов | 4 |
| Дисплей | Цвет TFT |
| Характеристики дисплея | Touchscreen |
| Размер дисплея | 7,5" |
| Запасная батарея | 3 V / 270 mA литиевая |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 18 ... 30 V |
| Разрешение дисплея | VGA, 640x480 Pixel |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Потребление тока при номинальном рабочем напряжении | 1,1 A |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 85 % не конденсирующий |
| Класс защиты | IP65 лицевая часть, IP20 задняя часть. |
| Температура окружающей среды | 0 ... 45 °C |
| Авторизация | с UL us - Listed (OL) RCM Mark |
| Вес продукта | 1.600 g |
| Вспом. интерфейс | Sub-D 9-пин Розетка разъема |
| Интерфейс принтера | RS232 Sub-D 15-пин Розетка разъема |
| Интерфейс PC | RS232 Sub-D |

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|---|
| | 15-пин Розетка разъема |
| Интерфейс программирования | 9,6 - 38,4 kBd |
| Интерфейс PLC | RS232 Sub-D 15-пин Разъем |
| Интерфейс Ethernet | RJ45 10/100 MBd 2-й интерфейс Ethernet, оптический, 10 MBd |
| Тип крепления | Установка передней панели |
| Программное обеспечение | FED Designer 6.06 или выше |