

超精密過濾器  
MS6N-LFM-1/2-ARV-DA-Z  
訂貨編號: 536898

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 系列                | MS                                      |
| 尺寸                | 6                                       |
| 結構特點              | 纖維過濾器                                   |
| 過濾等級              | 0.01 µm                                 |
| 冷凝水排放裝置           | 全自動<br>手動裝置，非鎖定式                        |
| 工作壓力              | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar     |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:::4]<br>惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級        | 壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [3:::2]          |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量     | 900 l/min                               |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量     | 135 l/min                               |
| 過濾效率              | 99.9999 %                               |
| 最大冷凝容積            | 38 cm <sup>3</sup>                      |
| 保護罩               | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 適合食品產業使用          | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                          |
| 過濾效率，細顆粒          | 99.995 %                                |
| MPPS              | 0.05 µm                                 |
| 過濾效率 MPPS         | 99.95 %                                 |
| 殘餘含油量             | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                  |
| 過濾效率，油氣溶膠         | 99 %                                    |
| 差壓顯示器             | 畫面顯示                                    |
| 安裝方式              | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要：                    |

| 特性        | 值                  |
|-----------|--------------------|
| 安裝位置      | 垂直 $\pm 5^{\circ}$ |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/2 NPT            |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/2 NPT            |
| 外殼材質      | 壓鑄鋁                |
| 過濾器材料     | 硼矽酸鹽纖維             |
| 碗罩材料      | PC                 |
| 密封件材質     | NBR                |
| 材料說明      | RoHS 合規            |
| 產品重量      | 600 g              |