

Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: NEDU

- Adaptador en T
- Derivación para acoplar y desacoplar componentes del bus de campo
- Es posible desacoplar determinadas estaciones participantes del bus de campo sin interrumpir la transmisión de señales hacia otras estaciones.



Datos técnicos generales				
Tipo	NEDU-M12D5-M12T4		NEDU-M8D3-M12T4	
Tipo de fijación	Atornillable			
Posición de montaje	Indistinta			
Frecuencia de conexión	500	500	100	
Tensión nominal de funcionamiento	[V AC]	250	60	32
	[V DC]	60	60	32
Carga de corriente	[A]	4	4	2
Clase de protección según NE 60529	IP65/67			
Conexión eléctrica	según NE 60947-5-2			
Par de apriete máximo	[Nm]	0,5	0,3 con M8 0,5 con M12	0,3
Información sobre los materiales: funda del cable	Poliuretano			Poliamida
Información sobre los materiales de los contactos	Latón dorado			
Información sobre los materiales: tuerca	Latón cromado, niquelado			
Características del material	No contiene cobre ni PTFE			
Nota sobre los materiales	-		Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)	
Clase de resistencia a la corrosión ¹⁾	2			
Temperatura ambiente	[°C]	-25 ... +85		

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070

Válida para piezas expuestas a gran peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con sustancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superficies principalmente decorativas.

Referencias				
	Conexión eléctrica	Peso del producto [g]	Tipo	Nº art.
	Conectores tipo clavija/tipo zócalo, 4 contactos/4 contactos, M12x1/M12x1, Codificación A	25,5	NEDU-M12D5-M12T4	541596
	Conectores tipo clavija/tipo zócalo, 4 contactos/3 contactos, M12x1/M8x1	16,9	NEDU-M8D3-M12T4	541597
	Conectores tipo clavija / tipo zócalo, 4 contactos / 3 contactos, M8x1/M8x1	9,5	NEDU-M8D3-M8T4	544391


Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: NEDU


Dimensiones

Datos CAD disponibles en www.festo.com


NEDU-M12D5-M12T4



NEDU-M8D3-M12T4











NEDU-M8D3-M8T4



Conexiones eléctricas para conexión de bus de campo

Hoja de datos: NEDU

Distribución de contactos (conector tipo clavija/zócalo)		
NEDU-M12D5-M12T4		
Conector	Modo de conexión	Conector
		
		
NEDU-M8D3-M12T4		
Conector	Modo de conexión	Conector
		
		
NEDU-M8D3-M8T4		
Conector	Modo de conexión	Conector
