

Spojovací kabely NEBV, pro ventily

technické údaje

FESTO

Spojovací kabely NEBV-HSG2

- spojovací kabely pro ventily VUVG
- smontováno
- délky kabelů 0,5 až 5 m
- k připojení elektrické připojovací desky VAVE-L1-...S



Obecné technické údaje		
elektrické připojení		zásuvka, 2 piny
jmenovité napájecí napětí	[V DC]	0 ... 30
barevné kódování	pin 1	černá
izolace vodičů	pin 2	červená
upevnění		západky
montážní poloha		libovolná
stupeň krytí dle EN 60529		IP40

Materiály		
typ	NEBV-HSG2-KN	NEBV-HSG2-P
těleso	POM	POM
barva tělesa	černá	černá
nástrčný kontakt	legovaná měď, pozinkovaná	legovaná měď, pozinkovaná
plášť kabelu	–	PUR
barva pláště kabelu	–	šedá
izolační obal	PVC	PVC
vlastnosti kabelu	–	vhodný do energetických řetězců
upozornění k materiálu	odpovídá RoHS	odpovídá RoHS

Provozní a okolní podmínky		
teplota okolí	[°C]	–5 ... +60

Zapojení (pohled na zásuvku)		
	pin	barva vodiče
	1	černá
	2	červená

Spojovací kabely NEBV, pro ventily


technické údaje

FESTO


Rozměry

modely CAD ke stažení → www.festo.com

NEBV-HSG2-KN



NEBV-HSG2-P



typ	B1	H1	L1	L2
NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2	7,8	7,7	500	15
NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2			1000	
NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2			2500	
NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2			5000	

typ	B1	D1	H1	L1	L2	L3	L4
NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2	9	3,4	7,7	500	50	35,2	11
NEBV-HSG2-P-1-N-LE2				1000			
NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2				2500			
NEBV-HSG2-P-5-N-LE2				5000			

Údaje pro objednávky

elektrické připojení	složení kabelu	hmotnost výrobku [g]	délka [m]	č. dílu	typ
přímé zásuvky, 2 piny	2 jednotlivé kabely	4	0,5	566662	NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2
		7	1	566663	NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
		17	2,5	566664	NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2
		31	5	566665	NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
	kabel, 2 vodiče	8	0,5	566666	NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
		16	1	566667	NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
		35	2,5	566668	NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
		70	5	566669	NEBV-HSG2-P-5-N-LE2