

**Вилка**  
**SGA-M16X1,5**  
Номер на част: 10768

**FESTO**



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M16x1,5
Радиално отклонение +/-	5 mm
Ъглов компенсатор +/-	120 градус
Монтажно положение	произволно
Резбово съединение	Външна резба M16x1,5
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	512 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на ухото със сферичен лагер	Стомана поцинкован
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована