


# Въртящо задвижване DSM-T-32-270-CC-A-B

Номер на част: 1145106

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ъгъл на демпфериране	12 градус
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...246 градус
Ъгъл на завъртане	0 градус...246 градус
Демпфериране	Демпфер от двете страни
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-3 градус
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	0.7 Hz
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия КВК	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. аксиална сила	75 Б
Макс. радиална сила	200 Б
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Допустим масов инерционен момент	0.05 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	2075 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Стомана никелово покритие
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав