

Съединител QSM-M3-2

Номер на част: 133027

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Размер | Mini |
| Номинален диаметър | 0.9 mm |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка | Пръстен уплътнителен |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструкция | права форма |
| Размер на опаковката | 10 |
| Конструктивна структура | Push-pull принцип |
| Работно налягане пълн температурен диапазон | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 °C...80 °C |
| Номинален въртящ момент на затягане | 0.48 Nm |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 55 % |
| Тегло на продукта | 1 g |
| Начин на закрепване | Външен шестостен SW5 |
| Пневматична връзка 1 | Външна резба M3 |
| Пневматична връзка 2 | за шлаух с външен Ø 2 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | Месинг, никелиран |
| Материал на освобождаващия пръстен | POM |
| Материал уплътнение на шлаух | NBR |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |