

# Вилка CRSG-M16X1,5

Номер на част: 13571

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M16x1,5
Монтажно положение	произволно
Въз основа на стандарт	DIN 71752 ISO 8140
Резбово съединение	Вътрешна резба M16x1,5
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	380.2 g
Материал на вилката	високолегирана стомана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана
Материал на предпазителя	високолегирана стомана