


# Спирачно съпротивление CACR-KL2-67-W1800

Номер на част: 1336617

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	600
Монтажно положение	свободна конвекция вертикално
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 380 V	10800 Ws
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 780 V	10800 Ws
Мощност при 35% ED и 20°C	1800 C
Номинална мощност спирачно съпротивление	720 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 380 V	720 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 780 V	720 C
Стойност на съпротивлението	67 Ом
Одобрение	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	4000 g
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS