

Въртящо задвижване DSM-63-270-HD-A-B

Номер на част: 1369115

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Ъгъл на завъртане	0 градус...270 градус
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. аксиална сила	1300 Б
Макс. радиална сила	1600 Б
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Тегло на продукта	5730 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Стомана никелово покритие
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав