

Плосък цилиндър DZH-40-125-PPV-A

Номер на част: 14057

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	125 mm
Ø на буталото	40 mm еквивалентен диаметър
Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-	1.4 градус
Демпфериране	пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Защита срещу превъртане/водач	Овално бутало
Работно налягане	0.06 МРа...1 МРа 0.6 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °С...80 °С
Дължина на демпфиране	21 mm
Макс. въртящ момент на защитата срещу превъртане	1.2 Nm
Теоретична сила при 0,6 МРа (6 bar, 87 psi), обратен ход	633 Б
Теоретична сила при 0,6 МРа (6 bar, 87 psi), ход напред	754 Б
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	40 g
Основно тегло при 0 mm ход	820 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий

Характеристика	Стойност
Материал на буталния прът	високолегирана стомана