

# Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D60-62B-120-S1

Специф. Номер: 1431443

FESTO

Suitable for electric drives.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	25 Nm
Тегло на продукта	5,270 g
Материал-забележка	RoHS konform