

Електромагнитен разпределител VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40

Номер на част: 1489944

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	предуправляем тарелков вентил на буталото
Начин на задействане	електрическо
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	Бобина за предпочитане горе
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G1
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно EN 175301-803 четириъгълна форма
Номинален диаметър	25 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	няма
Посока на потока	не е реверсивна
Флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове неутрални течности други протичащи флуиди при запитване
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Разлика в налягането	0.05 MPa 0.5 бар 7.25 psi
Характеристики на бобината	24 V DC: 6,8 W
Клас на изолация	H
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Продължителност на включване	100%
Вид управление	предуправляем

Характеристика	Стойност
Налягане на флуида	0.05 МПа...4 МПа 0.5 бар...40 бар 7.25 psi...580 psi
Макс. вискозитет	22 mm ² /s
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...35 °C
Интензивност на утечка съгласно EN 12266-1	A
Дебит Kv	11.5 m ³ /h
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	12250 l/min
Време за превключване вкл.	130 msec
Време за превключване изкл.	300 msec
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Материал на тялото	Лят месинг
Номер на материала на тялото	CW617N
Материал на уплътненията	NBR
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала винт	1.4301
Тегло на продукта	1400 g
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия